Convertitore multimediale Ethernet in fibra 10GbE per rete 10Gbps NBASE-T SFP a RJ45 Multigigabit monomodale / multimodale Fibra ottica a rame Rete Ethernet a ponte in fibra

ID prodotto: MCM10GSFP

Questo convertitore multimediale in fibra Ethernet offre un modo semplice ed economico per ampliare la rete tramite fibra, utilizzando lo slot SFP+ preferito. Consente di convertire una connessione Ethernet in rame RJ45 in fibra da 10 Gigabit per ampliare la rete su distanze maggiori o di collegare le workstation agli switch.

Il convertitore multimediale RJ45 in fibra offre una soluzione economica per collegare una rete Ethernet a dispositivi remoti tramite un backbone in fibra. È dotato di uno slot SFP+ aperto che supporta l'SFP+ a 10 Gigabit conforme a MSA più adatto alla configurazione della connessione in fibra utilizzata (monomodale/multimodale) e ai requisiti di distanza.

Il convertitore multimediale in fibra da 10Gb supporta la negoziazione automatica fornendo al tempo stesso una connettività versatile per le reti e i dispositivi esistenti grazie all'ottimizzazione dell'utilizzo e delle prestazioni delle apparecchiature di precedente generazione.

- 10GBASE-ER
- 10GBASE-LR
- 10GBASE-LW
- 10GBASE-EW
- 10GBASE-R
- 10GBASE-SR
- 10GBASE-SW

• 10GBASE-T

Il convertitore multimediale in fibra non gestito è caratterizzato da un design autonomo e compatto e da una semplice configurazione plug-and-play che garantiscono un'installazione semplice e rapida.

Superamento dei limiti di distanza dei tradizionali cavi di rete con i convertitori multimediali in fibra StarTech.com. I nostri convertitori consentono di collegare diversi tipi di cavi di rete e di ampliare le reti tra edifici e su distanze maggiori. Abbiamo le soluzioni adatte per ampliare una connessione di rete da 550 m a 40 km.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

• Campus

• Aziende

• Strutture governative

• Stadi

• Aree che necessitano di accesso alla rete

Caratteristiche

• CONVERTITORE MULTIMEDIALE ETHERNET FIBRA: estende e converte la fibra da 10Gbps/1Gbps in rame RJ45; supporta connessioni in fibra multimodale e monomodale e un'ampia varietà di protocolli per fibra ottica a seconda del modulo SFP+ utilizzato

• IMPLEMENTAZIONE REMOTA: funzionalità plug-and-play per la conversione della rete Ethernet da rame a fibra o da fibra a rame con slot SFP+ aperto per qualsiasi modulo SFP/ SFP+ compatibile con MSA; può essere implementato da personale non tecnico

• SPECIFICHE TECNICHE: 10 Gbps; 1 Gbps;10GBASE-T e NBASE-T; 850 nm; 550 m; 1000BASE-T; Non gestito; LFP; 802.11ax; WIFI 6; SMF e MMF; Full Duplex; RJ45; Montabile; Adattatore di alimentazione incluso; SFP/SFP+ aperto

• DESIGN AFFIDABILE E RESISTENTE: alloggiamento esterno in acciaio con protezione da sovratensioni ESD; protezione dalle scariche elettriche in aria e a contatto. Il valore MTBF supera le 38.400 ore

• TESTATO e COLLAUDATO: questo convertitore multimediale multigigabit è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dall'assistenza di consulenti tecnici multilingue gratuita a vita 24/5 a supporto delle implementazioni in tutti i fusi orari.

Hardware		
	Norme di garanzia	2 Years
	PoE	No
	Standard del settore	IEEE 802.3ae 10GBASE-ER
		IEEE 802.3ae 10GBASE-LR
		IEEE 802.3ae 10GBASE-LW
		IEEE 802.3ae 10GBASE-EW
		IEEE 802.3ae 10GBASE-R
		IEEE 802.3ae 10GBASE-SR
		IEEE 802.3ae 10GBASE-SW
		IEEE 802.3ae 10GBASE-T
		IEEE 802.3 1000BASE-T
		IEEE 802.3z 1000BASE-SX
		IEEE 802.3z 1000BASE-LX
		IEEE 802.3 10BASE-T
		IEEE 802.3ab 1000BASE-T
		IEEE 802.3z 1000BASE-SX
		IEEE 802.3z 1000BASE-LX

Prestazioni		
	Tipo fibra	Single Mode / Multi Mode
	Modalità operativa fibra	Full Duplex
	Possibilità di gestione in remoto	No

	Reti compatibili	10 Gbps
	Negoziazione automatica	Sì
	Auto MDIX	Sì
	Jumbo Frame Support	9K max.
	MTBF	38400 ore
Connettore/i		
	Connettore A	1 - RJ-45
	Connettore B	1 - SFP+
Indicatori		
	Indicatori LED	1 - Alimentazione
		1 - Connessione
Alimentazione		
	Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
	Corrente ingresso	2.5A
	Tensione di uscita	5 DC
	Corrente di uscita	2A
	Tipo punta centrale	Positivo
	Tipo presa	M
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°C)
	Temperatura di conservazione	-40°C to 120°C (-40°F to 248°F)
	Umidità	10% ~ 90%
Caratteristiche fisiche		

	Colore	Nero
	Tipo enclosure	Alluminio
	Lunghezza prodotto	4.8 in [12.2 cm]
	Larghezza prodotto	3.1 in [8.0 cm]
	Altezza prodotto	1.2 in [3.0 cm]
	Peso prodotto	8.5 oz [242.0 g]
Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1
	Lunghezza Confezione	8.1 in [20.5 cm]
	Package Width	5.1 in [12.9 cm]
	Package Height	3.1 in [7.8 cm]
	Peso spedizione (confezione)	1.1 lb [0.5 kg]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Convertitore multimediale
		1 - adattatore di alimentazione universale (NA/JP, UK, EU, ANZ)
		1 - Manuale di istruzioni
Informazioni sulla garanzia		
	Warranty	2 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.