

USB OTG Adapter Kabel für ASUS Transformer Pad und Eee Pad Transformer / Slider

Produkt-ID: ASDCOTG



Das USB On-The-Go (OTG)-Adapterkabel ASDCOTG fügt einem ASUS Eee Pad Transformer (TF101, Prime usw.), ASUS Transformer Pad (Infinity usw.) oder ASUS Eee Pad Slider einen USB-Port zum Anschließen von USB-Zubehör wie Speicherstick, Tastatur oder Maus hinzu.

Der ASUS OTG-40-pol-Adapter ist auf maximale Haltbarkeit ausgelegt und auf eine Weise gefertigt, die verlässliche, langlebige Verbindungen gewährleistet. Geliefert mit lebenslanger StarTech.com-Garantie.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Fügen Sie Ihrem ASUS Transformer Pad einen standardmäßigen USB-Port hinzu
- Verbinden Sie eine USB-Tastatur oder Maus mit Ihrem Tablet-PC
- Schließen Sie einen Speicherstick für mobile Datenspeicherung an

Merkmale

- Unterstützung für USB OTG (On-the-Go)-fähige ASUS 40-pol-Geräte

- 1x ASUS Dock-Anschluss (40-polig)
- 1x USB-A-Buchse
- Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Steckverbinderplatten	Nickel
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - ASUS (40-polig)-Anschluss
Steckverbinder B	1 - USB 2.0 Typ-A (4 pin, 480Mbit/s)

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Steckverbinderart	Gerade
Drahtstärke	24/30 AWG
Kabellänge	6.0 in [152.4 mm]
Produktlänge	6.0 in [152.0 mm]
Produktbreite	0.9 in [2.2 cm]
Produkthöhe	0.2 in [0.5 cm]
Produktgewicht	0.4 oz [11.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	8.9 in [22.5 cm]

Paketbreite 4.9 in [12.5 cm]

Pakethöhe 0.2 in [5.0 mm]

Versandgewicht
(Verpackung) 0.6 oz [16.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 15 cm ASUS-Dock-Anschluss-auf-USB OTG-Adapter Stecker/Buchse
--------------------	--

Garantieinformationen

Warranty	Lifetime
----------	----------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.