Mini DisplayPort 1.2ケーブル／2m／4K60Hz／Thunderbolt 2ポート互換／21.6Gbps HBR2／mDPオス - mDPオス／ブラック／ミニディスプレイポート／モニターケーブル

製品ID: MDISP2M

Mini DisplayPort オスコネクタ(x2)を備えたMini DisplayPort ™1.2 ケーブル(2m)。Mini DisplayPort 搭載ノートパソコン(Mac®製品を含む)を、Mini DisplayPort 対応モニタに接続する信頼性の高いソリューションです。

このMini DisplayPort ケーブルは、21.6 Gbpsの最大HBR2帯域幅と最大4K2K (3840 x 2160) @ 60Hzの高解像度に対応しています。マルチストリーム(MST)サポートにより複数モニタのデイジーチェーンに対応し、オプションでオーディオサポートも提供しています。

本製品は、HDCPとDPCP性能によってデジタル保護されたコンテンツを正しく表示することができます。

注意:最新ノートパソコンおよびデスクトップパソコン(例:Apple®) の多くは、Thunderbolt™ ポートのみ搭載しています。当社のMini DisplayPortケーブルは、Thunderbolt ポートに接続できるため、既存のMini DP対応ディスプレイに接続できます。

認証、レポート、互換性

RoHS Compliant

用途

・Mini DisplayPort対応ノートパソコン／デスクトップをMini DisplayPort対応ディスプレイと接続

製品の特長

・Mini DisplayPort 1.2ケーブル:4K x 2K(3840x2400p 60Hz)、21.6 Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、マルチストリームトランスポート(MST)、オーディオチャンネルを正確に同期するGTC、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)に対応。ケーブル長:2m

.

互換性に関する注意:本製品はThunderboltケーブルではないため、ドッキングステーション、ディスプレイ、外付けケースなどのThunderb

olt周辺機器には対応しません。但し、Thunderbolt 2対応ノートパソコンとMini-DisplayPortモニターの接続は可能です。

.
信頼性の高い設計：柔軟なPVCストレインリリーフを備えた耐久性のあるABSコネクターと被覆材は、折り曲げや過酷な使用によるほつれや損傷を防止。メタルコネクター内部構造によるEMIシールド

・高品質構造：金めっきコネクターと30
AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。両面銅箔のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。DP1.1と下位互換

・仕様：長さ：2m／色：ブラック／Mini DPケーブル | DisplayPort v1.2／mDP（オス） – mDP（オス）／30
AWG／PVCケーブル被覆材／ABSコネクターシェル／シールド：アルミマイラー箔+編組／プロトコル：HBR2、MST、GTC／メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

ハードウェア		
	保証に関する方針	Lifetime
	導体数	19
	コネクタメッキ	ニッケル
	ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル
	ケーブル遮蔽タイプ	2重シールド（編組＋アルミ箔）
	ファイア定格	CMG定格（汎用）
性能		
	最大デジタル解像度	4k x 2k (3840 x 2160) @ 60Hz
コネクタ		
	コネクタA	1 – Mini-DisplayPort [20ピン]
	コネクタB	1 – Mini-DisplayPort [20ピン]
物理的特徴		
	色	ブラック
	コネクタタイプ	ストレート
	ワイヤゲージ	32 AWG
	ケーブル長さ	2 m [6.6 ft]
	製品縦	2.0 m [6.6 ft]
	製品横	3.4 cm [1.3 in]
	製品高さ	1.2 cm [0.5 in]
	製品重量	64.0 g [2.3 oz]
パッケージ情報		
	パッケージ数量	1

	パッケージ縦	22.0 cm [8.7 in]
	パッケージ横	20.0 cm [7.9 in]
	パッケージ高さ	1.4 cm [0.6 in]
	工場出荷時(パッケージ)重量	75.0 g [2.6 oz]
箱に含まれているもの		
	パッケージ内容	1 - 2m Mini DisplayPort 1.2 ケーブル - オス/オス

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。