

USB OTG-adapterkabel voor ASUS Transformer Pad en Eee Pad Transformer / Slider

Productcode: ASDCOTG



De ASDCOTG USB On-the-GO (OTG)-adapterkabel voegt een USB-poort toe aan uw ASUS Eee Pad Transformer (TF101, Prime, enz.), ASUS Transformer Pad (Infinity, enz.) of ASUS Eee Pad Slider. Hierdoor kunt u een USB-accessoire zoals een thumb drive, toetsenbord of muis aansluiten.

De ASUS OTG 40-polige adapter is ontworpen en gebouwd voor maximale duurzaamheid om betrouwbare, langdurige verbindingen te garanderen en wordt gedekt door StarTech.com's levenslange garantie.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Voeg een standaard USB-poort toe aan uw ASUS Transformer Pad
- Sluit een USB-toetsenbord of -muis aan op uw tablet
- Sluit een thumb drive aan voor verwijderbare gegevensopslag

Eigenschappen

- Ondersteuning voor ASUS 40-polige apparaten met USB OTG (On-the-Go)-functie

- 1 ASUS (40-polige) dockconnector
- 1 vrouwtje USB-A-connector
- Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Connector(en)

Connector A	1 - ASUS (40-polige) connector
Connector B	1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Stijl connector	Recht
Draaddikte	24/30 AWG
Kabellengte	6.0 in [152.4 mm]
Lengte product	6.0 in [152.0 mm]
Breedte product	0.9 in [2.2 cm]
Hoogte product	0.2 in [0.5 cm]
Gewicht product	0.4 oz [11.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]

Package Height 0.2 in [5.0 mm]

Verzendgewicht
(verpakt) 0.6 oz [16.0 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - 15 cm ASUS dockconnector-naar-USB OTG-adapter
M/F

Garantiebepalinge
n

Warranty Levenslang

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.