Cavo Video da Mini DisplayPort a DisplayPort 1.2 da 1m - Cavo Adattatore 4K x 2K UHD Mini DisplayPort a DisplayPort - Cavo per Monitor Mini DP/DP - Cavo Convertitore mDP/DP Bianco

ID prodotto: MDP2DPMM1MW

Il cavo adattatore Mini DisplayPort™ a DisplayPort da 1 m MDP2DPMM1MW presenta un connettore Mini DisplayPort (maschio) a un'estremità e un connettore DisplayPort (maschio) all'altra che consentono il collegamento di qualsiasi laptop dotato di Mini DisplayPort (compresa la serie di prodotti Mac®) a un HDTV, monitor o proiettore che utilizzi un collegamento DisplayPort standard.

Il cavo mDP a DP supporta risoluzioni elevate fino a 4k x 2k (3840 x 2160) a 60Hz con una larghezza di banda HBR2 massima di 21,6 Gbps. Il cavo supporta inoltre il Multi-Stream (MST) per il collegamento a margherita di più monitor e fornisce il supporto audio opzionale.

MDP2DPMM1MW assicura che i contenuti digitalmente protetti vengano visualizzati correttamente grazie alla funzione HDCP e DPCP.

Nota: I computer laptop e desktop più recenti (ad esempio Apple®) vengono forniti solo con porte Thunderbolt™. I nostri cavi Mini DP a DP possono essere collegati alle porte Thunderbolt, consentendo di collegarli ai display compatibili con DP.

Certificazioni, report e compatibilità

RoHS Compliant

Applicazioni

• Consente il collegamento di un monitor o proiettore DisplayPort a dispositivi dotati di porta di connessione Mini DisplayPort

Caratteristiche

• CAVO MINI-DP a DISPLAYPORT 1.2: Cavo DisplayPort v1.2 da 1m supporta 4Kx2K (3840x2400p 60Hz/2560x1600p 120Hz), 21.6 Gbps di larghezza di banda, HBR2, 8Ch Audio, Multi-Stream Transport (MST), GTC per una precisa tempistica dei canali audio e 3D Stereo

• DESIGN AFFIDABILE: resistenti connettori in ABS con scarico della trazione e rivestimento in PVC flessibile, impediscono lo sfilacciamento e i danni dovuti a piegature/uso improprio - La sottostruttura dei connettori in metallo fornisce una schermatura EMI

• COSTRUZIONE DI QUALITÀ: filo 32AWG con connettori placcati in oro per una migliore integrità e affidabilità del segnale; schermatura EMI superiore con lamina di Al-Mylar e treccia di rame per una maggiore qualità video e audio; compatibile con DP 1.1

• APPLICAZIONI: Ideale per casa/ufficio/sala riunioni/classe; funziona con laptop (con porta Mini-DP)/workstation professionali con AMD FirePro™ W9100/8100, scheda grafica Nvidia NVS 810/510; monitor/proiettore/display UHD/4K; Microsoft Surface Pro 6/4

• SPECIFICHE: 1m - Bianco - DisplayPort v1.2 - Mini-DP (Maschio) a DP Standard (Maschio) - 32 AWG - Guaina del cavo in PVC, rivestimento del connettore ABS - Schermatura: Al-Mylar foil con treccia - Protocolli: HBR 2, MST, GTC - Supportato a vita

Hardware		
	Norme di garanzia	Lifetime
	Numero di conduttori	19
	Placcatura connettori	Oro
	Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
	Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con drenaggio
	Classe di resistenza al fuoco	Classe CMG (uso generale)
Prestazioni		
	Risoluzioni digitali massime	4k x 2k (3840 x 2160) @ 60Hz
Connettore/i		
	Connettore A	1 - Mini-DisplayPort (20 pin)

	Connettore B	1 - DisplayPort (20 pin)
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Bianco
	Stile connettori	Dritto
	Diametro filo	32 AWG
	Lunghezza cavo	3.3 ft [1 m]
	Lunghezza prodotto	39.4 in [100.0 cm]
	Larghezza prodotto	0.8 in [2.0 cm]
	Altezza prodotto	1.4 in [3.7 cm]
	Peso prodotto	1.4 oz [40.0 g]
Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1
	Package Length	5.6 in [14.3 cm]
	Package Width	7.6 in [19.2 cm]
	Package Height	0.8 in [2.0 cm]
	Peso spedizione (confezione)	1.8 oz [50.0 g]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Cavo adattatore bianco Mini DisplayPort a DisplayPort 1.2 1 m - M/M

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.