1m Mini DisplayPort naar DisplayPort 1.2 Kabel - 4K x 2K UHD Mini DisplayPort naar DisplayPort Adapter Kabel - Mini DP naar DP Monitor Kabel - mDP naar DP Kabel - Zwart

Productcode: MDP2DPMM3

The MDP2DPMM3 3ft Mini DisplayPort™ to DisplayPort Adapter Cable, features a Mini DP male connector on one end, and a DP male connector on the other, allowing you to connect any Mini DisplayPort-equipped laptop (including the Mac® family of products) to an HDTV, monitor or projector that uses a standard DisplayPort connection.

The mDP to DP cable supports high resolutions of up to 4k x 2k (3840 x 2160) @ 60Hz with a maximum HBR2 bandwidth of 21.6 Gbps. The cable also supports Multi-Stream (MST) for daisy chaining multiple monitors and provides optional audio support.

The MDP2DPMM3 is backed by StarTech.com's Lifetime Warranty, for guaranteed reliability and ensures that digitally protected content is displayed properly, with both HDCP and DPCP capability.

Please Note: Newer laptop and desktop computers (e.g. Apple®) come equipped with Thunderbolt™ ports only. Our Mini DP to DP Cables can be connected to the Thunderbolt ports, enabling you to connect your DP compatible displays.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

RoHS Compliant

## Toepassingen

• Connect a DisplayPort monitor or projector to devices equipped with a Mini DisplayPort connection port

## Eigenschappen

• MINI-DP to DISPLAYPORT 1.2 CABLE: This 3.3ft (1m) DisplayPort v1.2 cable supports 4K x 2K (3840x2400p 60Hz), 21.6 Gbps bandwidth , HBR2, 8Ch Audio, Multi-Stream Transport (MST), GTC for precise audio channel timing & 3D Stereo (2560x1600p 120Hz)

• BETROUWBAAR ONTWERP: Duurzame ABS-connectoren met flexibele PVC trekontlasting en mantel voorkomt rafelen/beschadiging door buigen of ruw gebruik; Metalen substructuur biedt EMI-afscherming; Vergrendelbare DP-connectoren voorkomen onbedoelde ontkoppeling

• PRODUCTIEKWALITEIT: 32AWG kabel met vergulde connectoren voor een betere signaalintegriteit en betrouwbaarheid; superieure EMI-afscherming met Al-Mylar folie en vlechtwerk zorgt voor een hogere kwaliteit video en audio; Backwards compatibel met DP 1.1

• APPLICATIES: Ideaal voor thuis/kantoren/boardrooms/klaslokalen, werkt met uw laptop/professionele werkstations met AMD FirePro™ W9100/8100, Nvidia NVS 810/510 grafische kaarten; Gebruik met UHD/4K-monitoren, projector of groot beeldscherm; Microsoft Surface Pro 1-6

• SPECS: 1m | Zwart | DisplayPort v1.2 | Mini-DP Male naar DP Latching Male | 32 AWG | PVC Kabelmantel, ABS connector omhulsel | Afscherming: Al-Mylar folie met Vlechtwerk | HBR 2, MST, GTC | Levenslange garantie

| | | |
|---|---|---|
| Hardware | | |
| | Garantiebeleid | Lifetime |
| | Aantal geleiders | 19 |
| | Connectormateriaal | Goud |
| | Type kabelmantel | PVC - Polyvinyl Chloride |
| | Brandbestendigheid | CMG goedgekeurd (algemeen doel) |
| Prestaties | | |
| | Maximale digitale resoluties | 4k x 2k (3840 x 2160) @ 60Hz |
| Connector(en) | | |
| | Connector A | 1 - Mini-DisplayPort (20-polig) |
| | Connector B | 1 - DisplayPort (20-polig) |

| | | |
|---|---|---|
| Gebruiksomgeving | | |
| | Bedrijfstemperatuur | 0°C to 45°C (32°F to 113°F) |
| | Opslagtemperatuur | -10°C to 70°C (14°F to 158°F) |
| | Vochtigheid | 10%-85% RH |
| Fysieke eigenschappen | | |
| | Kleur | Zwart |
| | Draaddikte | 32 AWG |
| | Kabellengte | 3.0 ft [0.9 m] |
| | Buitendiameter kabel | 0.2 in [4.8 mm] |
| | Lengte product | 36.0 in [91.4 cm] |
| | Breedte product | 0.6 in [1.6 cm] |
| | Hoogte product | 0.6 in [1.4 cm] |
| | Gewicht product | 1.5 oz [42.0 g] |
| Verpakkingsinformatie | | |
| | Verpakkingsaantal | 1 |
| | Package Length | 8.7 in [22.0 cm] |
| | Package Width | 7.9 in [20.0 cm] |
| | Package Height | 0.5 in [1.3 cm] |
| | Verzendgewicht (verpakt) | 1.8 oz [51.0 g] |
| Wat wordt er meegeleverd | | |
| | Meegeleverd | 1 - 3ft Mini-DisplayPort to DisplayPort Cable |

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.