Cable 1,8m Mini DisplayPort a DVI - Cable Adaptador Mini DP a DVI - Vídeo 1080p - mDP Pasivo a DVI-D Monoenlace, mDP o Thunderbolt 1/2 Mac/PC a Monitor DVI

ID del Producto: MDP2DVIMM6

El cable de Mini DisplayPort a DVI MDP2DVIMM6 de 1,8 metros es un enlace económico de Mini DisplayPort a DVI que le permite conectar un monitor DVI a un PC o Mac® con una salida Mini DisplayPort, ahorrando el gasto de actualizar el monitor para que sea compatible. Este adaptador Mini DisplayPort es el accesorio perfecto para cualquiera de sus dispositivos MacBook® o Microsoft® Surface™ Pro con mDP. Este cable Mini DisplayPort/DVI, todo en uno y fácil de usar, no requiere convertidores o adaptadores adicionales, ni la instalación de controladores o software.

Compatible con Intel® Thunderbolt™, cuando se conecta directamente a un puerto de E/S DisplayPort sobre Thunderbolt™ compatible.

El MDP2DVIMM6 es un adaptador pasivo que requiere un puerto DP++ (DisplayPort++), lo que significa que las señales DVI y HDMI también pueden pasar por el puerto.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

RoHS Compliant

Aplicaciones

• Nuestros cables conversores de video Mini DisplayPort a DVI le permiten seguir utilizando su pantalla DVI actual

• Permite utilizar un monitor DVI con MacBooks y iMacs provistas de DisplayPort con salida de video

Mini DisplayPort

Características

• CABLE MINI DISPLAYPORT A DVI: El cable miniDP 1.2 (HBR2) a DVI-D (solamente digital) de 1,8m monoenlace conecta una pantalla DVI | 1080p 60Hz o 4K 30Hz (velocidad de reloj HDMI). El paso de EDID asegura la compatibilidad entre la fuente y la pantalla

• COMPATIBILIDAD CON HOSTS: Convertidor de vídeo pasivo compatible con fuentes mDP++, incluyendo MacBooks Thunderbolt 1 y 2, MacBook Air y Mac Mini, Microsoft Surface Pro 1-6, ordenadores de sobremesa (AMD FirePro/NVidia Quadro), portátiles y docks

• CABLE DE PANTALLA INTEGRADO: Diseño delgado y flexible con un chip integrado en el conector DVI que reduce el desorden y proporciona una instalación ordenada en la oficina, la sala de juntas o la oficina en casa

• AUMENTE LA PRODUCTIVIDAD: Conecte un monitor o proyector DVI, o añada una segunda pantalla a su estación de trabajo utilizando el cable mDP a VGA | Admite cable de bloqueo de tornillo DVI para evitar desconexiones accidentales | mDP macho a DVI macho

• FÁCIL DE USAR: Sin necesidad de software o controladores, el cable convertidor Mini DP a DVI funciona con cualquier sistema operativo, incluyendo Windows, Ubuntu y macOS.Compatible con dispositivos MiniDP como MacBooks TB1/TB2 con Mini DisplayPort

Hardware		
	Política de Garantía	3 Years
	Active or Passive Adapter	Pasivo
	Entrada A/V	Mini DisplayPort - 1.2
	Salida A/V	DVI-D - Single-Link
	Soporte de Audio	No
Rendimiento		
	Longitud Máxima del Cable	6.0 ft [1.8 m]
	Resolución Digital Máxima	1920x1200 / 1080p
	Especificaciones de Audio	DVI - No Audio Support

Conector(es)		
	Conector A	1 - Mini DisplayPort (20 pines)
	Conector B	1 - DVI-D (25 pines)
Observaciones / Requisitos		
	Requerimientos del Sistema y Cables	Requiere un puerto DP++ (DisplayPort++) en la tarjeta de video o en la fuente de video para permitir el paso de señales DVI y HDMI
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	0°C to 35°C (32°F to 95°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Humedad	HR DE 5%-90% (sin condensación)
Características Físicas		
	Color	Negro
	Longitud del Cable	6.0 ft [1.8 m]
	Longitud del Producto	6.0 ft [1.8 m]
	Ancho del Producto	1.4 in [3.6 cm]
	Altura del Producto	0.7 in [1.7 cm]
	Peso del Producto	3.0 oz [84.0 g]
Información de la Caja		
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	5.9 in [15.1 cm]
	Ancho de la Caja	7.8 in [19.8 cm]
	Altura de la Caja	0.9 in [2.4 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	3.2 oz [92.0 g]

Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Cable MiniDisplayPort a DVI de 6 pies - M/M
Información Acerca de la Garantía		
	Warranty	3 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.