Cable de 1,8m Adaptador Activo de Vídeo Externo Mini DisplayPort a DVI - 1920x1200 - Blanco

ID del Producto: MDP2DVIMM6WS

El cable adaptador Mini DisplayPort a DVI activo (modelo MDP2DVIMM6WS) de 1,83m, permite conectar directamente una fuente de vídeo Mini DisplayPort (como cualquiera de sus dispositivos MacBook® o Microsoft® Surface™ Pro equipados con Mini DisplayPort) a un monitor o proyector DVI, lo cual evita tener que comprar adaptadores adicionales. El conversor tiene además un elegante diseño de color blanco, adecuado para la conexión con equipos Mac®.

Para compatibilidad garantizada con prácticamente cualquier salida Mini DisplayPort, el adaptador Mini DisplayPort a DVI activo soporta las señales DisplayPort multimodo (DP++), así como monomodo. A diferencia de adaptadores pasivos, esto garantiza que el adaptador MDP2DVIMM6WS se puede utilizar incluso con tarjetas gráficas sin señal de salida multimodo DP++ disponible, como las tarjetas ATI® Eyefinity.

Compatible con Intel® Thunderbolt™ cuando se conecta directamente con un puerto de E/S DisplayPort a través de Thunderbolt™, el adaptador admite resoluciones de hasta 1920x1200.

El adaptador MDP2DVIMM6WS está avalado por la garantía de tres años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Nota:

Este adaptador no es compatible para su uso con Apple Cinema Display.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• Uso con salidas de vídeo Mini DisplayPort monomodo que no pueden dar salida a señal multimodo DP++, como en las tarjetas gráficas ATI® Eyefinity

• Conexión directa de un dispositivo DVI (monitor, proyector) existente a un dispositivo de salida Mini DisplayPort

• Ideal para usar su monitor DVI como pantalla secundaria

Características

• Conversión activa de Mini DisplayPort a DVI

• Cable mini DP a DVI con 1 conector Mini DisplayPort macho y 1 conector DVI macho

• Este cable mini DisplayPort a DVI es compatible con dispositivos Intel® Thunderbolt™ con capacidad de salida de señal DisplayPort

• Este cable mDP a DVI admite resoluciones de hasta 1920 x 1200

• Cable mini DisplayPort a DVI con instalación plug-and-play

Hardware		
	Política de Garantía	3 Years
	Active or Passive Adapter	Activo
	Entrada A/V	Mini DisplayPort - 1.2
	Salida A/V	DVI-D - Single-Link
	Soporte de Audio	No
	ID del Conjunto de Chips	Parade - PS171
Rendimiento		
	Longitud Máxima del Cable	6.0 ft [1.8 m]

	Resolución Digital Máxima	1024 x 768 1280 x 720 1920 x 1080 1920 x 1200
	Pantalla Plana Soportada	Sí
	Especificaciones de Audio	DVI - No Audio Support
	MTBF	1,291,679 horas
Conector(es)		
	Conector A	1 - Mini DisplayPort (20 pines)
	Conector B	1 - DVI-D (25 pines)
Observaciones / Requisitos		
	Requerimientos del Sistema y Cables	Some dual-link DVI monitors manufactured prior to 2014 may have limited resolutions support when used with this adapter. This adapter is not compatible for use with the Apple Cinema Display.
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Humedad	HR 40% ~ 85%
Características Físicas		
	Color	Blanco
	Longitud del Cable	6.0 ft [1.8 m]
	Longitud del Producto	6.0 ft [1.8 m]
	Ancho del Producto	1.6 in [4 cm]

	Altura del Producto	0.6 in [1.5 cm]
	Peso del Producto	4.6 oz [129.3 g]
Información de la Caja		
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	8.7 in [22 cm]
	Ancho de la Caja	7.9 in [20 cm]
	Altura de la Caja	0.8 in [20 mm]
	Peso (de la Caja) del Envío	4.3 oz [123 g]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Adaptador activo de DisplayPort a DVI

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.