Adattatore mini DisplayPort a HDMI 4k a 30Hz - Convertitore audio / video attivo  mDP 1.2 a HDMI 1080p per MacBook Air / Mac Book Pro

ID prodotto: MDP2HD4KS

L'adattatore Mini DisplayPort a HDMI MDP2HD4KS permette il collegamento di un computer tablet o laptop Ultrabook™ dotato di mDP, ad esempio le serie ThinkPadT440, a un display HDMI. Questo adattatore è compatibile con Mini DisplayPort 1.2 e HDMI 4K a 30 Hz e può quindi supportare risoluzioni video fino a Ultra HD (4K) oltre al relativo audio digitale fino all'audio surround a 7.1 canali. L’adattatore mDP è l’accessorio perfetto per Microsoft Surface™ Pro 4, Surface Pro 3, Surface 3, Surface Pro 2 o Surface Book.

Grazie al supporto di risoluzioni fino a Ultra HD (4K) l'adattatore mDP a HDMI assicura la conversione da Mini DisplayPort a HDMI mantenendo una eccezionale qualità delle immagini quattro volte superiore alla risoluzione 1080p ad alta definizione. L'adattatore è inoltre retrocompatibile con le precedenti revisioni di DisplayPort 1.0/1.1 con il supporto di risoluzioni fino a 1080p.

Per una configurazione senza problemi, l'adattatore Mini DisplayPort a HDMI consente l'installazione plug and play che non richiede software o driver supplementari. Inoltre, grazie all'ingombro ridotto e al design leggero, l'adattatore massimizza la portabilità.

Per garantire la compatibilità con qualsiasi uscita Mini DisplayPort l'adattatore mDP offre una conversione attiva. La conversione video attiva è necessaria per mantenere risoluzioni a 4K durante la conversione da Mini DisplayPort a HDMI. Un adattatore mDP attivo è inoltre ideale per la trasmissione di risoluzioni video da 1080p assicurando la compatibilità con schede grafiche che non sono in grado di trasmettere segnali DP++ multimodali (ad es. ATI Eyefinity).

Il convertitore Mini DisplayPort a HDMI è compatibile con i dispositivi Intel® Thunderbolt™ che trasmettono un segnale video DisplayPort.

## Certificazioni, report e compatibilità

## Applicazioni

• Consente il collegamento di un display HDMI 4K a una porta in uscita Mini DisplayPort

• Trasportabile con il laptop per le applicazioni da ufficio BYOD

• È possibile utilizzare un display HDMI come monitor secondario per il computer Mini DisplayPort

## Caratteristiche

• PRESTAZIONI DEL PRODOTTO: l'adattatore mini DisplayPort 1.2 a HDMI 1.4 consente di collegare un host mDP a un display HDMI - Supporta video con risoluzione Ultra HD (UHD) 4K a 30 Hz e 1080p, audio a 7.1 canali, HDCP 1.4, DPCP - Cavo integrato da 15 cm

• COMPATIBILITÀ HOST: l'adattatore mini DP a HDMI attivo supporta sorgenti mDP/mDP++, inclusi MacBook Thunderbolt 1 e 2, MacBook Air e Mac Mini, Microsoft Surface Pro 1-6, desktop (AMD FirePro/NVIDIA quadro), laptop, computer mini-ITX, Intel NUC e dock

• MAGGIORE PRODUTTIVITÀ: l'adattatore mDP a display HDMI consente di collegare un monitor, un TV o un proiettore HDMI o di aggiungere un secondo display alla workstation; grazie al design compatto può essere facilmente portato con sé negli spostamenti

• COLLEGAMENTO AFFIDABILE: il convertitore video miniDisplayPort a HDMI dispone di connettori placcati in nichel che assicurano una migliore qualità del segnale - Testato con cavi HDMI fino a 15 m

• FACILE DA USARE: senza bisogno di software o driver, il dongle adattatore mDP a HDMI funziona con qualsiasi sistema operativo, tra cui macOS, Windows e Ubuntu; compatibile con i dispositivi mini DP come i PC Microsoft Surface o i MacBook TB1/TB2

---

Hardware

| | |
|---|---|
| Norme di garanzia | 3 Years |
| Active or Passive Adapter | Attivo |
| Ingresso AV | Mini DisplayPort - 1.2 |
| Porte | 1 |
| Uscita AV | HDMI - 1.4 |
| Audio | Sì |

| | | |
|---|---|---|
| | Standard del settore | DPCP (DisplayPort Content Protection) |
| | | HDCP (High Definition Content Protection) |
| | | DisplayPort 1.2 |
| | | HDMI 1.4 |
| Prestazioni | | |
| | Maximum Cable Distance To Display | 49.9 ft [15.2 m] |
| | Risoluzioni digitali massime | 4K x 2K @ 30 Hz |
| | Risoluzioni supportate | 4k x 2K (Ultra HD) @ 30 Hz |
| | | 1920x1200 @ 60 Hz |
| | | 1920x1080 (1080p) |
| | | 1280x720 (720p) |
| | Widescreen supportato | Sì |
| | Specifiche audio | Audio surround 7.1 |
| Connettore/i | | |
| | Connettore A | 1 - Mini-DisplayPort (20 pin) |
| | Connettore B | 1 - HDMI (19 pin) |
| Ambientale | | |
| | Temperatura d'esercizio | 0°C to 45°C (32°F to 113°F) |
| | Temperatura di conservazione | -10°C to 70°C (14°F to 158°F) |
| | Umidità | 10%-85% |
| Caratteristiche fisiche | | |
| | Colore | Nero |
| | Lunghezza del cavo | 5.9 in [150 mm] |
| | Lunghezza prodotto | 8.6 in [21.9 cm] |

| | | |
|---|---|---|
| | Larghezza prodotto | 1.1 in [2.7 cm] |
| | Altezza prodotto | 0.5 in [1.3 cm] |
| | Peso prodotto | 0.6 oz [16.0 g] |
| Informazioni confezione | | |
| | Quantità confezione | 1 |
| | Lunghezza Confezione | 5.0 in [12.7 cm] |
| | Larghezza del Pacco | 4.8 in [12.3 cm] |
| | Altezza del Pacco | 0.6 in [1.6 cm] |
| | Peso spedizione (confezione) | 0.8 oz [22.0 g] |
| Contenuto della confezione | | |
| | Incluso nella confezione | 1 - Adattatore attivo Mini-DisplayPort a HDMI |
| Informazioni sulla garanzia | | |
| | Warranty | 3 Anni |

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.