

## Adaptador USB Bluetooth 5.3 Clase 1 para PC o Portátil - Dongle Bluetooth de Largo Alcance para Teclado Ratón o Redes - Windows/Linux

ID del Producto: AV53C1-USB-BLUETOOTH



Este adaptador Bluetooth USB de clase 1 con EDR/BLE añade capacidades Bluetooth 5.3 a un ordenador portátil o de sobremesa. Este adaptador permite una conexión con múltiples periféricos Bluetooth 5.3, con velocidades de transferencia de datos de 2 Mbps. El adaptador admite una conexión inalámbrica con múltiples dispositivos, con un consumo de energía mínimo, a distancias de hasta 100m.

Este adaptador Bluetooth USB facilita la incorporación de funciones Bluetooth y la conexión de una amplia gama de dispositivos Bluetooth inalámbricos. La antena omnidireccional desmontable mejora el alcance transmitiendo una señal con mayor potencia y recibiendo una señal con menos ruido/interferencias.

Este adaptador es compatible con A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) para la transmisión de audio de alta calidad a auriculares y altavoces, además de Bluetooth PAN (Personal Area Network) para compartir ficheros de forma inalámbrica y conectarse a Internet. Cuenta con Enhanced Data Rate (EDR) y Bluetooth Low Energy (BLE), para optimizar la eficiencia de la batería. La instalación plug-and-play para PC/ordenadores con Windows 7/8/10/11 o Linux con Kernel 5.19.0 o superior garantiza que la instalación y el despliegue sean rápidos y sencillos. Todas estas características se reúnen en un diseño compacto y discreto.

### Certificaciones, Reportes y Compatibilidad





## Aplicaciones

- Añada capacidades Bluetooth 5.3 a un ordenador portátil o de sobremesa con este adaptador Bluetooth USB

## Características

- **ACTUALICE A BLUETOOTH 5.3:** Actualice su ordenador con Bluetooth 5.3 Clase 1 y conéctese a varios dispositivos, incluidos teclados, ratones, auriculares, smartphones y mucho más, con velocidades de transferencia de 2Mbps y bajo consumo de energía
- **ALCANCE INALÁMBRICO EXTENDIDO:** Experimente una conexión Bluetooth estable de hasta 100m en entornos abiertos - La antena omnidireccional mejora la intensidad de la señal y reduce las interferencias
- **PERFILES BLUETOOTH AVANZADOS:** Admite A2DP (perfil de distribución de audio avanzado) para una transmisión de audio de alta calidad a auriculares y altavoces, además de Bluetooth PAN para compartir ficheros de forma inalámbrica y conectarse a Internet
- **RENDIMIENTO OPTIMIZADO:** Admite Bluetooth BDR/EDR para velocidades de datos más rápidas de hasta 2 Mbps y Bluetooth Low Energy (BLE) para conexiones de bajo consumo sin agotar la batería
- **PLUG AND PLAY:** Construido con el chipset RTL8761BUE, este dongle Bluetooth ofrece soporte nativo para Windows 7/8/10/11 y Linux Kernel 5.19.0+ - Retrocompatible con Bluetooth 4.0, 3.0, 2.0 y 1.0

---

### Hardware

Política de Garantía	2 Years
Configuración de Antena	1x 5dBi Omnidireccional Antenna
Estándares Industriales	USB 2.0
	Bluetooth 5.3
	Clase 1
	BDR Velocidad básica de datos
	EDR Velocidad de datos mejorada

BLE Bluetooth de baja energía

ID del Conjunto de Chips Realtek - RTL8761BUE

---

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	2 Mbps
Distancia Máxima	100m [328ft]
Alcance de la Frecuencia	2402 - 2480MHz
Frecuencia	2402 - 2480MHz

---

Conector(es)

Tipo(s) de Conector(es)	1 - USB 2.0 Type-A
	1 - Bluetooth Clase 1.0

---

Software

Compatibilidad OS	Windows® Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Kernel 5.19.0 y superior
-------------------	---

---

Observaciones / Requisitos

Requerimientos del Sistema y Cables	Puerto USB tipo A disponible
-------------------------------------	------------------------------

---

Indicadores

Indicadores LED	1 - LED Único de Encendido Verde Sólido indica que está recibiendo potencia
-----------------	--

---

Requisitos de Energía

Fuente de alimentación	Alimentado por USB
------------------------	--------------------

---

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	-10°C ~ 50°C (14°F to 122°F)
Temperatura de Almacenamiento	-40°C ~ 70°C (-40°F to 158°F)

Humedad HR 5% ~ 95%

---

Características Físicas

Color	Negro
Form Factor	Dongle (conector de llave)
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Producto	1.8 in [45 mm]
Ancho del Producto	0.7 in [18.3 mm]
Altura del Producto	0.4 in [10 mm]
Peso del Producto	0.8 oz [22 g]

---

Información de la Caja

Longitud de la Caja	0.9 in [2.2 cm]
Ancho de la Caja	8.0 in [20.3 cm]
Altura de la Caja	5.1 in [13.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	2.5 oz [70.0 g]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Adaptador USB a Bluetooth V5.3
	1 - Guía Rápida de Inicio

---

Información Acerca de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.