

Adattatore USB Bluetooth 5.3, Classe 1, Dongle USB Bluetooth per PC/Laptop, Utilizzo con tastiera/mouse, networking PAN ecc. fino a 100m, Windows/Linux

ID prodotto: AV53C1-USB-BLUETOOTH



Questo adattatore USB Bluetooth di classe 1 con EDR/BLE aggiunge funzionalità Bluetooth 5.3 a un computer portatile o desktop. Questo adattatore consente la connessione a più periferiche Bluetooth 5.3, con velocità di trasferimento dati di 2 Mbps. L'adattatore supporta una connessione wireless con più dispositivi, con un consumo energetico minimo, a distanze fino a 100 m.

Questo adattatore USB Bluetooth facilita l'aggiunta di funzionalità Bluetooth e la connessione di un'ampia gamma di dispositivi Bluetooth wireless. L'antenna omnidirezionale rimovibile migliora la portata trasmettendo un segnale con maggiore potenza e ricevendo un segnale con rumore/interferenza ridotti.

Questo adattatore supporta A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) per lo streaming audio di alta qualità su cuffie e altoparlanti, oltre a Bluetooth PAN (Personal Area Network) per la condivisione wireless di file e il tethering Internet. È dotato di Enhanced Data Rate (EDR) e Bluetooth Low Energy (BLE), per un'efficienza ottimizzata della batteria. L'installazione plug-and-play per PC/computer con Windows 7/8/10/11 o Linux con Kernel 5.19.0 e versioni successive garantisce che l'installazione e la distribuzione siano rapide e semplici. Tutte queste caratteristiche sono racchiuse in un design compatto e discreto.

## Certificazioni, report e compatibilità





## Applicazioni

- Aggiungi le funzionalità Bluetooth 5.3 a un computer portatile o desktop con questo adattatore Bluetooth USB

## Caratteristiche

- PASSA A BLUETOOTH 5.3: Aggiorna il tuo computer fisso o portatile con Bluetooth 5.3 Classe 1 e collegati a più dispositivi, tra cui tastiere, mouse, cuffie, smartphone e altro ancora, con velocità di trasferimento di 2 Mbps e basso consumo energetico
- GAMMA WIRELESS ESTESA: sperimenta una connessione Bluetooth stabile fino a 100 m in ambienti aperti; l'antenna omnidirezionale migliora la potenza del segnale e riduce le interferenze per un trasferimento dati e uno streaming più fluidi
- PROFILI BLUETOOTH AVANZATI: Supporta A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) per lo streaming audio di alta qualità su cuffie e altoparlanti, oltre a Bluetooth PAN (Personal Area Network) per la condivisione wireless di file e il tethering Internet
- PRESTAZIONI OTTIMIZZATE: Supporta Bluetooth BDR/EDR per velocità di trasmissione dati più elevate fino a 2 Mbps e Bluetooth Low Energy (BLE) per connessioni a basso consumo energetico senza scaricare la batteria
- COLLEGAMENTO PLUG AND PLAY: Realizzato con il chipset RTL8761BUE, questo dongle Bluetooth offre supporto nativo per Windows 7/8/10/11 e Linux Kernel 5.19.0+; retrocompatibile con Bluetooth 4.0, 3.0, 2.0 e 1.0

---

## Hardware

Norme di garanzia      2 Years

Configurazione antenna 1x 5dBi Omnidirectional Antenna

Standard del settore      USB 2.0

Bluetooth 5.3

Classe 1

BDR Velocità dati di base

EDR Velocità di trasmissione dati avanzata

BLE Bluetooth a bassa energia

ID chipset	Realtek - RTL8761BUE
------------	----------------------

**Prestazioni**

Massima velocità di trasferimento dati	2 Mbps
Distanza max	100m [328ft]
Intervallo di frequenza	2402 - 2480MHz
Frequenza	2402 - 2480MHz

**Connettore/i**

Tipo/i connettori	1 - USB 2.0 Type-A
	1 - Bluetooth classe 1.0

**Software**

Compatibilità con sistemi operativi	Windows® Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11Kernel 5.19.0 e versioni successive
-------------------------------------	--

**Note/requisiti speciali**

Requisiti di sistema e cavi	Porta USB tipo A disponibile
-----------------------------	------------------------------

**Indicatori**

Indicatori LED	1 - LED di Alimentazione Singolo
	Verde Fisso indica che sta ricevendo alimentazione

**Alimentazione**

Fonte di Alimentazione	Alimentazione USB
------------------------	-------------------

**Ambientale**

Temperatura d'esercizio	-10°C ~ 50°C (14°F to 122°F)
Temperatura di conservazione	-40°C ~ 70°C (-40°F to 158°F)
Umidità	5% ~ 95% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Form Factor	Dongle
Tipo enclosure	Plastica
Lunghezza prodotto	1.8 in [45 mm]
Larghezza prodotto	0.7 in [18.3 mm]
Altezza prodotto	0.4 in [10 mm]
Peso prodotto	0.8 oz [22 g]

---

Informazioni confezione

Lunghezza Confezione	0.9 in [2.2 cm]
Larghezza del Pacco	8.0 in [20.3 cm]
Altezza del Pacco	5.1 in [13.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	2.5 oz [70.0 g]

---

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Adattatore da USB a Bluetooth V5.3  1 - Guida Rapida
--------------------------	--

---

Informazioni sulla garanzia

Warranty	2 Anni
----------	--------

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

