Adaptateur Mini DisplayPort vers VGA - Convertisseur Actif mDP vers VGA - 1080p - mDP ou TB 1/2 Mac/PC vers Écran/Projecteur/Affichage VGA - Dongle mDP 1.2 vers VGA - Noir

Nº de produit: MDP2VGA2

Le convertisseur Mini DisplayPort vers VGA MDP2VGA2 vous permet de connecter votre source vidéo Mini DisplayPort (MacBook® ou tout appareil Microsoft® Surface™ Pro doté d'un port Mini DP) à un écran ou vidéoprojecteur VGA, vous épargnant ainsi les frais de mise à niveau vers un écran compatible Mini DisplayPort.

Avec un encombrement réduit et aucun adaptateur d'alimentation externe, cet adaptateur Mini DP vers VGA garantit une portabilité maximale pour un accessoire parfaitement adapté aux ordinateurs portables.

Compatible avec Intel® Thunderbolt™, lorsqu'il est directement connecté à un port E/S DisplayPort sur Thunderbolt™, cet adaptateur prend en charge des résolutions d'écran pouvant atteindre 1920 x 1200 (WUXGA).

Certifications, rapports et compatibilité

RoHS Compliant

Applications

• Utilisez-le avec des sorties vidéo Mini DisplayPort monomodes qui ne permettant pas la sortie de signaux DP++ multimodes, comme les cartes vidéo ATI® Eyefinity

• Idéal pour l'utilisation de votre moniteur VGA comme écran

• Connectez directement votre écran VGA (moniteur, vidéoprojecteur) à un périphérique de sortie Mini DisplayPort 1.2

• Connectez votre Surface Pro 4, Surface Pro 3, Surface 3 ou Surface Pro 2 à un écran VGA

Spécifications techniques

• ADAPTATEUR MINI DISPLAYPORT VGA : L'adaptateur Mini DisplayPort 1.2 (HBR2) permet de connecter un écran ou un projecteur VGA prenant en charge les formats 1920x1200 et 1080p à 60Hz ; le passage EDID et DDC assure la compatibilité entre source et écran

• COMPATIBILITÉ DE L'HÔTE : Le convertisseur numérique-analogique prend en charge le mDP/mDP++, dont les MacBooks TB 1 et 2/MacBook Air/Mac Mini/Microsoft Surface Pro 1-6/ordinateurs (AMD FirePro/NVidia Quadro)/ordinateurs mini itx, Intel NUC et les docks

• AUGMENTER LA PRODUCTIVITÉ : Connectez un écran/projecteur VGA, ou ajoutez un deuxième écran à votre poste de travail à l'aide du dongle adaptateur mDP vers VGA ; son design le rend idéal pour les déplacements entre le bureau et la maison | câble de 18 cm

• VERROUILLAGE VGA : L'adaptateur Mini DisplayPort vers VGA prend en charge le câble de verrouillage à vis VGA pour éviter que le câble ne se détache ou ne se déconnecte accidentellement des écrans et projecteurs VGA | Testé avec des câbles VGA jusqu'à 7,6m

• FACILE À UTILISER: sans logiciel ni pilote requis, le convertisseur Mini DP vers VGA fonctionne avec tout les système d'exploitation comme Windows, Ubuntu et macOS. Compatible avec les appareils mDP comme les ordinateurs Microsoft Surface/MacBook/TB1/TB2

Matériel		
	Politique de garantie	3 Years
	Active or Passive Adapter	Actif
	Entrée AV	Mini DisplayPort - 1.2
	Sortie AV	VGA
	Prise en charge audio	Non
	ID du chipset	Analogix - ANX9833
Performance		
	Prise en charge grand écran	Oui

	Spécifications audio	VGA - No Audio Support
Connecteur(s)		
	Connecteur A	1 - Mini-DisplayPort (20 broches)
	Connecteur B	1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité)
Conditions environnementales		
	Température de fonctionnement	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	Température de stockage	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Humidité	Humidité relative de 10 % ~ 85 %
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Noir
	Longueur de câble	7.1 in [180 mm]
	Longueur du produit	8.7 in [22.0 cm]
	Largeur du produit	1.4 in [3.5 cm]
	Hauteur du produit	0.3 in [0.8 cm]
	Poids du produit	1.0 oz [27.0 g]
Informations d'emballage		
	Quantité par paquet	1
	Longueur du Paquet	8.7 in [22.0 cm]
	Package Width	7.9 in [20.0 cm]
	Package Height	0.7 in [1.8 cm]
	Poids brut	1.3 oz [36.0 g]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur Mini DisplayPort 1.2 vers VGA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis