3 m lange Mini DisplayPort-naar-VGA-adapterconverterkabel – mDP naar VGA 1920x1200 - zwart

Productcode: MDP2VGAMM10B

Met de MDP2VGAMM10B 3 m lange, actieve Mini DisplayPort-naar-VGA-converterkabel kunt u uw voor Mini DisplayPort geschikt apparaat (desktop pc, Mac®, laptop, Ultrabook™ etc.) direct aansluiten op een VGA-scherm of -projector zonder extra adapters of kabels - een voordelige oplossing waardoor u uw Mini DisplayPort-computer samen met een VGA-scherm of -projector kunt gebruiken.

De adapterkabel is compatibel met Intel® Thunderbolt™, wanneer deze direct wordt aangesloten op een ondersteunende DisplayPort over Thunderbolt I/O-poort. Omdat de converterkabel videoresoluties tot 1920x1200 ondersteunt, kunt u bovendien een DisplayPort-videobron op VGA aansluiten zonder de videokwaliteit te moeten opofferen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

• Gebruik uw VGA-scherm als een tweede scherm, aangesloten op een Mini DisplayPort-uitvoerapparaat

• Sluit een Mini DisplayPort-computer aan op een VGA-projector voor presentaties of bijeenkomsten in een vergaderruimte of auditorium

• Sluit uw bestaande VGA-scherm (monitor, projector) aan op een DisplayPort-uitvoerapparaat (PC,

laptop, Mac, Ultrabook)

Eigenschappen

• Actieve Mini DisplayPort naar VGA conversie

• Plug & play-installatie

• Ondersteunt resoluties tot 1920x1200 (WUXGA) en HDTV-resoluties tot 1080p

• Compatibel met Intel® Thunderbolt™-apparaten die geschikt zijn voor het verzenden van een DisplayPort-signaal

Hardware		
	Garantiebeleid	3 Years
	Active or Passive Adapter	Actief
	AV-ingang	Mini DisplayPort - 1.2
	AV-uitgang	VGA
	Audio	Nee
	Chipsetcode	Analogix - 9832
Prestaties		
	Maximale kabellengte	10.0 ft [3.0 m]
	Maximale analoge resoluties	1920x1200 / 1080p (Output)
	Maximale digitale resoluties	1920x1200 / 1080p (Input)
	Audiospecificaties	VGA - No Audio Support
	MTBF	1,449,804 uren
Connector(en)		
	Connector A	Mini-DisplayPort (20-polig)
	Connector B	VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)

Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Vochtigheid	40% - 85% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zwart
	Kabellengte	10.0 ft [3.0 m]
	Lengte product	36.0 in [91.5 cm]
	Breedte product	1.6 in [4 cm]
	Hoogte product	0.6 in [1.5 cm]
	Gewicht product	5.1 oz [144 g]
Verpakkingsinformatie		
	Verpakkingsaantal	1
	Package Length	9.4 in [24 cm]
	Package Width	6.3 in [16 cm]
	Package Height	0.8 in [20 mm]
	Verzendgewicht (verpakt)	5.3 oz [150 g]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - Mini DisplayPort naar VGA adapterkabel

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.