Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a VGA da 4,5 m - mDP a VGA 1920x1200 - Bianco

ID prodotto: MDP2VGAMM15W

Il cavo convertitore attivo Mini DisplayPort a VGA, codice prodotto MDP2VGAMM15W, consente di collegare direttamente un computer desktop o laptop con tecnologia Mini DisplayPort a un monitor o a un proiettore VGA a una distanza maggiore rispetto a quella supportata da un cavo di lunghezza standard, con conseguente risparmio dei costi per l'acquisto di adattatori aggiuntivi. Il cavo vanta un elegante design di colore bianco, perfetto per il collegamento ai computer Mac®. È inoltre l'accessorio perfetto per i dispositivi Microsoft® Surface™ Pro con tecnologia mDP.

Inoltre, poiché il cavo convertitore supporta risoluzioni video fino a 1920x1200, è possibile convertire una sorgente video DisplayPort in VGA senza rinunciare alla qualità del video.

Certificazioni, report e compatibilità

RoHS Compliant

Applicazioni

• Consente il collegamento di un dispositivo con display VGA esistente (monitor, proiettore) a un dispositivo dotato di uscita DisplayPort (PC, laptop, Mac, Ultrabook)

• Permette di utilizzare il monitor VGA come display secondario collegato a un'uscita Mini DisplayPort

• Consente il collegamento di un computer Mini DisplayPort a un proiettore VGA per presentazioni o meeting in sale riunioni o auditorium

Caratteristiche

- Conversione attiva Mini DisplayPort a VGA
- Installazione Plug-and-Play
- Supporta risoluzioni fino a 1920x1200 (WUXGA) e risoluzioni HDTV fino a 1080p
- Compatibile con i dispositivi Intel® Thunderbolt™ in grado di supportare un segnale DisplayPort

Hardware		
	Norme di garanzia	3 Years
	Active or Passive Adapter	Attivo
	Ingresso AV	Mini DisplayPort - 1.2
	Uscita AV	VGA
	Audio	No
	ID chipset	Analogix - 9832
Prestazioni		
	Lunghezza max cavo	15.0 ft [4.6 m]
	Risoluzioni analogiche massime	1920x1200 / 1080p (Output)
	Risoluzioni digitali massime	1920x1200 / 1080p (Input)
	Specifiche audio	VGA - No Audio Support
Connettore/i		
	Connettore A	1 - Mini-DisplayPort (20 pin)
	Connettore B	1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	0°C to 60°C (32°F to 140°F)

	Temperatura di conservazione	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Umidità	40% ~ 85% RH
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Bianco
	Lunghezza del cavo	15.0 ft [4.6 m]
	Lunghezza prodotto	15.0 ft [4.6 m]
	Larghezza prodotto	1.3 in [3.4 cm]
	Altezza prodotto	0.6 in [1.5 cm]
	Peso prodotto	8.3 oz [234 g]
Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1
	Lunghezza Confezione	6.3 in [16.1 cm]
	Larghezza del Pacco	6.3 in [16.0 cm]
	Altezza del Pacco	1.9 in [4.7 cm]
	Peso spedizione (confezione)	8.3 oz [236.0 g]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Cavo adattatore Mini DisplayPort a VGA
Informazioni sulla garanzia		
	Warranty	3 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.