

## Panneau d'obturation 1U - Panneau de remplissage sans outil - Pack de 10

N° de produit: BLANKP10



Ce pack de 10 panneaux d'obturation 1U vous permettra d'améliorer sensiblement l'apparence et la circulation d'air des racks de serveur 19 pouces conformes à la norme EIA-310.

Ces panneaux d'obturation pour rack offrent une esthétique à la fois propre et professionnelle en recouvrant les emplacements de rack vacants et les câbles visibles afin d'améliorer l'organisation des salles de serveurs.

Ne nécessitant aucun outil, ces obturations se verrouillent sur les racks de serveur 19 pouces standard pour une installation simple et rapide offrant à la fois un gain de temps et d'effort.

Dotés d'un design solide, les panneaux de remplissage permettent de guider la circulation de l'air vers l'arrière de votre équipement monté en rack, plutôt qu'à travers les emplacements de rack vacants. Cela permet d'évacuer la chaleur liée au fonctionnement de votre équipement monté en rack afin de préserver une température opérationnelle optimale.

### Certifications, rapports et compatibilité



### Applications

- Remplissez les espaces inutilisés entre les pièces d'équipement dans vos armoires et racks de serveur

- Guidez la circulation de l'air vers l'arrière du rack plutôt qu'à travers l'équipement monté en rack

## Spécifications techniques

- Créez un style épuré et professionnel en couvrant les espaces de rack inutilisés
- Installation sans souci et sans outils
- Favorise le refroidissement passif au sein du rack en orientant la circulation de l'air
- 10 panneaux d'obturation inclus pour remplir jusqu'à 10U d'espace de rack
- Les panneaux 1U peuvent être montés sur tous les racks de serveur 19 pouces conformes à la norme EIA-310

---

### Matériel

Politique de garantie	5 Years
Hauteur U	1U
Normes de l'industrie	EIA RS310-D
Options de fixation	Front Mount (Square Mounting Holes)

---

### Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Plastique
Longueur du produit	19.0 in [48.2 cm]
Largeur du produit	1.7 in [4.2 cm]
Hauteur du produit	1.2 in [3.0 cm]
Poids du produit	3.7 oz [104.0 g]

---

### Informations d'emballage

Quantité par paquet	10
Longueur du Paquet	8.3 in [21.1 cm]
Package Width	20.4 in [51.9 cm]

Package Height 5.8 in [14.7 cm]

Poids brut 4.3 lb [2.0 kg]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 10 - Panneaux de remplissage

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis