

Attaches de Câbles Auto-Agrippantes de 15cm - Lot de 50 - Noir - Attache Câble Adhésif Réutilisable - Bande Auto-Agrippante pour Cable Management - Réglables et Flexibles - Serre-Câble Adhésif

Nº de produit: B506I-HOOK-LOOP-TIES



Les câbles de PC sont regroupés, les passages de câbles de bureau/serveur sont organisés et sécurisés, et la circulation de l'air autour des équipements critiques est améliorée grâce à ce lot de 50 attaches de câbles à crochet et boucle de 15cm.

Les sangles de fixation à crochets et boucles offrent une solution pour le regroupement et/ou la fixation. Protégez les équipements en réduisant la tension des câbles/connecteurs. Regroupez les câbles pour améliorer la circulation de l'air dans les environnements de câblage à haute densité, tels que les centres de données et les salles de serveurs.

Les bandes auto-agrippantes peuvent être utilisées pour regrouper et lier des outils informatiques. En outre, les serre-câbles peuvent être utilisés pour fixer les chemins de câbles aux bureaux et aux équipements des salles de serveurs. Les attaches réutilisables sont faciles à appliquer, à ajuster et à retirer. Ces attaches offrent un moyen réutilisable et modulaire de regrouper et de fixer les câbles, ce qui constitue une avancée par rapport aux traditionnelles attaches zip.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

Spécifications techniques

- ATTACHES DE CÂBLES À CROCHETS ET BOUCLES : Serre-câbles auto-agrippants de 15cm (paquet de 50) pour organiser les câbles et réduire l'encombrement des câbles ; Les serre-câbles auto-agrippants offrent une option simple pour fixer les câbles
- PROTÉGER LES ÉQUIPEMENTS : Les attaches de l'organisateur de cordons améliorent la circulation de l'air autour de l'équipement ; Réduisent la tension des câbles/connecteurs
- GESTION FLEXIBLE DES CÂBLES : Regroupez et gérez plusieurs câbles à l'aide de ces enveloppes de câbles réglables ; Les sangles de câbles réutilisables offrent des options d'attache flexibles, permettant l'ajout et/ou le retrait de câbles
- CARACTÉRISTIQUES : Longueur : 15 cm ; Largeur : 2,1 cm ; Couleur : Noir ; Matériau : Nylon ; Température nominale : -10 à 80°C ; Diamètre maximal de la botte : 3.5cm
- LE CHOIX DES PROFESSIONNELS DE L'IT : Conçu et fabriqué pour les professionnels de l'IT, ce serre-câbles est soutenu pendant 2 ans et bénéficie d'une assistance technique multilingue gratuite à vie, 24/5

Conditions environnementales

Politique de garantie	2 Years
Température de fonctionnement	-10 to 80°C (14 to 176°F)
Température de stockage	-10 to 80°C (14 to 176°F)

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Nylon
Diamètre	35 mm
Longueur du produit	5.9 in [15.0 cm]
Largeur du produit	0.8 in [2.1 cm]
Hauteur du produit	0.6 in [1.5 cm]
Poids du produit	2.8 oz [80.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	50
---------------------	----

Longueur du Paquet	6.7 in [17.0 cm]
Largeur du Colis	6.5 in [16.6 cm]
Hauteur du Paquet	1.2 in [3.0 cm]
Poids brut	2.9 oz [82.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	50 - Attaches de Câbles à Crochets et Boucles
-----------------------	---

Informations de garantie

Warranty	2 ans
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

