Câble Mini-DisplayPort vers VGA - Câble Adaptateur Actif d'Écran Mini DP vers VGA 91 cm - Convertisseur Vidéo mDP vers VGA pour Mac/PC 1920x1200 - Blanc

Nº de produit: MDP2VGAMM3W

Le câble convertisseur actif Mini DisplayPort vers VGA MDP2VGAMM3W vous permet de connecter votre ordinateur de bureau ou portable doté d'un port Mini DisplayPort directement à un écran ou vidéoprojecteur VGA à proximité, vous épargnant ainsi le coût d'adaptateurs supplémentaires tout en éliminant l'excès de câble. Ce convertisseur présente un design blanc élégant, parfaitement adapté à la connexion d'ordinateurs Mac®. Il s'agit également de l'accessoire idéal pour n'importe quel appareil Microsoft® Surface™ Pro avec Mini DP.

Le câble adaptateur est compatible avec Intel® Thunderbolt™ lorsqu'il est connecté directement à un DisplayPort sur port d'entrée/sortie Thunderbolt. De plus, étant donné que le câble convertisseur prend en charge la résolution 1920x1200, vous pouvez convertir une source vidéo DisplayPort à VGA sans compromis sur la qualité vidéo.

## Certifications, rapports et compatibilité

RoHS Compliant

## Applications

• Utilisez votre moniteur VGA comme écran secondaire connecté à un port de sortie Mini DisplayPort

• Connectez un ordinateur doté d'un Mini DisplayPort à un vidéoprojecteur VGA pour les présentations ou pour des réunions en salle

• Connectez votre écran VGA existant (écran, vidéoprojecteur) à un périphérique de sortie DisplayPort (PC, ordinateur portable, Mac, Ultrabook)

## Spécifications techniques

• Raccordez un PC ou Mac® compatible Mini DisplayPort à un moniteur ou vidéoprojecteur VGA à proximité à l'aide d'un câble mini DisplayPort vers VGA blanc de 91 cm

• Ce câble Mini DisplayPort vers VGA est compatible avec les périphériques de type MacBook Air et Surface Pro équipés d'un port mDP et les écrans et vidéoprojecteurs VGA

• Ce câble adaptateur Mini DisplayPort vers VGA prend en charge les résolutions jusqu'à 1920 x 1200 - Câble/cordon adaptateur Mini DisplayPort vers VGA (mDP vers VGA)

• Branchez votre ordinateur directement à votre écran grâce à un adaptateur intégré avec ce câble d'écran VGA mini DisplayPort

| | | |
|---|---|---|
| Matériel | | |
| | Politique de garantie | 3 Years |
| | Active or Passive Adapter | Actif |
| | Entrée AV | Mini DisplayPort - 1.2 |
| | Sortie AV | VGA |
| | Prise en charge audio | Non |
| | USB Pass-Through | Non |
| | ID du chipset | Analogix - 9832 |
| Performance | | |
| | Longueur max. de câble | 3.0 ft [0.9 m] |
| | Résolutions analogiques max. | 1920x1200 / 1080p (Output) |
| | Résolutions numériques max. | 1920x1200 / 1080p (Input) |
| | Spécifications audio | VGA - No Audio Support |
| Connecteur(s) | | |

| | | |
|---|---|---|
| | Connecteur A | 1 - Mini-DisplayPort (20 broches) |
| | Connecteur B | 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) |
| Conditions environnementales | | |
| | Température de fonctionnement | 0°C to 60°C (32°F to 140°F) |
| | Température de stockage | -10°C to 70°C (14°F to 158°F) |
| | Humidité | Humidité relative de 40 % ~ 85 % |
| Caractéristiques physiques | | |
| | Couleur | Blanc |
| | Longueur de câble | 3.0 ft [0.9 m] |
| | Longueur du produit | 36.6 in [93 cm] |
| | Largeur du produit | 1.3 in [3.4 cm] |
| | Hauteur du produit | 0.6 in [1.5 cm] |
| | Poids du produit | 2.8 oz [78 g] |
| Informations d'emballage | | |
| | Quantité par paquet | 1 |
| | Longueur du Paquet | 8.7 in [22 cm] |
| | Package Width | 7.9 in [20 cm] |
| | Package Height | 0.7 in [18 mm] |
| | Poids brut | 0.2 lb [0.1 kg] |
| Contenu du paquet | | |
| | Inclus dans le paquet | Câble adaptateur Mini DisplayPort vers VGA |

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis