Mini DisplayPort auf HDMI / DVI / VGA Adapter - mDP Konverter für MacBook - Weiß

Produkt-ID: MDP2VGDVHDW

Der MDP2VGDVHDW-Mini-DisplayPort-auf-VGA-, DVI- oder HDMI-Konverter bietet eine 3-in-1-Lösung für den Anschluss einer Mini-DP-Videoquelle (z. B. eines Ihrer MacBook®- oder Microsoft® Surface™ Pro-Geräte mit mDP) an ein VGA-, DVI- oder HDMI-Display. Damit ist der Konverter eine hervorragende Plug-and-Play-Lösung für unterwegs oder BYOD (Bring Your Own Device)-Anwendungen im Büro.

Sie können in jeden Konferenzraum eintreten und sofort eine Verbindung herstellen, selbst wenn Sie nicht wissen, welche Verbindungsanschlüsse verfügbar sind. Der MDP2VGDVHDW maximiert die Audio/Video-Konnektivität Ihres MacBook® durch drei verschiedene Ausgänge in einem einzigen kompakten Adapter.

Der 3-in-1-Konverter ist mit Intel® Thunderbolt kompatibel, wenn er direkt an einen entsprechenden DisplayPort over Thunderbolt-E/A-Port angeschlossen wird. Und da das Konverterkabel Videoauflösungen bis zu 1920x1200/1080p unterstützt, können Sie ohne Abstriche an die Videoqualität eine Mini DisplayPort-Videoquelle in VGA, HDMI oder DVI konvertieren.

Der Mini DisplayPort-Konverter benötigt kein Netzteil und maximiert die Mobilität, da er einfach in der Laptoptasche mitgeführt werden kann, sehr leicht ist und nur wenig Platz benötigt.

Der MDP2VGDVHDW kommt in elegantem Weiß und passt hervorragend zu MacBook® Pro oder MacBook Air®.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

• Führen Sie den Adapter unterwegs mit, um praktisch jedes Display anzuschließen.

• Schließen Sie Ihr BYOD-Laptop/Ultrabook im Büro an ein bereitgestelltes HDMI-, DVI- oder VGA-Display an

• Schließen Sie ein DVI-, VGA- oder HDMI-Display als Zweitmonitor an Ihr Mini DisplayPort-Laptop an

Merkmale

• 3-in-1-Adapter - mDP auf: VGA, DVI, HDMI

• Unterstützt Videoauflösungen von bis zu 1920 x 1200/1080p

• Plug and Play-Installation

• Kompatibel mit Intel® Thunderbolt™-Geräten, die ein DisplayPort-Signal ausgeben können

• Geringer Platzbedarf

• Tragbares, leichtes Design

• Elegantes weißes Design

Hardware		
	Garantiebestimmungen	3 Years
	Active or Passive Adapter	Aktiv
		Passiv
	AV-Eingang	Mini DisplayPort - 1.2
	AV-Ausgang	DVI-D - Single-Link
		HDMI - 1.4
		VGA
	Audio	Ja
Leistung		
	Maximum Cable	49.9 ft [15.2 m]

	Distance To Display	
	Max. Analogauflösungen	1920x1200/1080p
	Max. Digitalauflösungen	1920x1200/1080p
	Breitbild unterstützt	Ja
	Audiospezifikationen	5.1 Surround Sound (abhängig von Videoquelle und Ziel)
		HDMI - 7.1 Channel Audio
		VGA - No Audio Support
Steckverbinder		
	Steckverbinder A	1 - Mini-DisplayPort (20-polig)
	Steckverbinder B	1 - HDMI (19-polig)
		1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub)
		1 - DVI-D (25-polig)
Spezielle Hinweise/Anforderungen		
	Hinweis	Der Videoadapter unterstützt nur jeweils einen Videoausgang gleichzeitig. Wenn mehrere Anschlüsse hergestellt werden, funktioniert nur einer der Ausgänge.
		Der HDMI-Port ist ein passiver Anschluss.
		Der DVI-D ist ein passiver Anschluss.
		Der VGA-Port ist ein aktiver Anschluss.
		Maximum Cable Distance to Display refers to digital video. VGA distance capabilities are dependent upon the quality of your cabling
Umgebungsbedingungen		
	Betriebstemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Lagertemperatur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Feuchtigkeit	10 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften		
	Farbe	Weiß
	Kabellänge	5.9 in [150 mm]
	Produktlänge	10.6 in [27.0 cm]
	Produktbreite	1.8 in [4.5 cm]
	Produkthöhe	0.6 in [1.5 cm]
	Produktgewicht	2.0 oz [57.0 g]
Verpackungsinformationen		
	Paketmenge	1
	Paketlänge	8.7 in [22.0 cm]
	Paketbreite	7.9 in [20.0 cm]
	Pakethöhe	0.8 in [2.0 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	2.3 oz [66.0 g]
Verpackungsinhalt		
	Im Paket enthalten	1 - Mini DisplayPort-auf-HDMI/VGA/DVI-Adapter
		1 - Installationshandbuch

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.