

Adaptador USB 3.0 Multipuertos con Cable USB-C a USB-A - Docking Station HDMI y VGA - 1xA

ID del Producto: BNDDKT30CAHV



Adaptador multipuerto USB 3.0 incluye un cable adaptador USB-C a USB-A, a fin de utilizarlo con un ordenador portátil equipado con USB-A o USB-C. Utilícelo como replicador de puertos portátil para ampliar la conectividad de su ordenador portátil, ya que le puede agregar puertos HDMI y VGA, un puerto USB-A y un puerto Ethernet Gigabit.

Este adaptador multipuerto combinado USB-A y USB-C constituye una solución que resulta económica en usos a gran escala en organizaciones en que se utilice actualmente una mezcla de ordenadores portátiles equipados con USB-A y USB-C, a través de la combinación de dos productos:

Adaptador multipuerto USB 3.0 (USB3SMDOCKHV) con cable oculto que se conecta al puerto USB-A de su ordenador portátil

Cable adaptador (152mm) USB-C a USB-A (USB31CAADP) que se conecta con los modelos más recientes de ordenador portátil equipados con puerto USB-C

Disfrute de salida de vídeo flexible gracias a este adaptador multipuerto USB. Puede extender el espacio de la pantalla de su ordenador portátil conectándole un monitor o proyector HDMI (2048x1152p) o VGA (2048x1152p), para hacer presentaciones o configurar una estación de trabajo.

Transforme su ordenador portátil equipado con USB-A o USB-C en una estación de trabajo de tamaño completo. Conecte una unidad de memoria (Flash), ratón o cualquier otro dispositivo periférico a su ordenador portátil. El adaptador multipuerto también agrega conectividad por red con cable mediante el puerto Ethernet Gigabit, lo cual resulta ideal en zonas sin conexión inalámbrica (Wi-Fi).

Cada componente del kit BNDDKT30CAHV está avalado de forma individual por la garantía de StarTech.com, de 2 a 3 años, con la ventaja adicional de soporte técnico de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Transforme su ordenador portátil equipado con USB-A o USB-C en una estación de trabajo portátil
- Conecte su ordenador portátil a un monitor HDMI o VGA externo, para hacer presentaciones
- Utilice un televisor HDMI, al desplazarse o viajar, como segunda pantalla en una habitación de hotel
- Agregue a su ordenador portátil acceso a una red Gigabit con cable

Características

- Conecte su ordenador portátil equipado con USB-A o USB-C a un monitor HDMI o VGA
- Adaptador multipuerto USB 3.0 incluye un cable adaptador USB-C a USB-A
- Práctico cable oculto integrado, para mejor gestión y portabilidad de los cables
- Conecte una unidad de memoria Flash, un ratón u otro dispositivo, mediante el puerto USB 3.0 Type-A
- Agregue conectividad por red con cable mediante el puerto Ethernet Gigabit RJ45

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Compatibilidad con 4K	No
Puerto(s) de carga rápida	No

Pantallas compatibles	1
Tipo de Bus	USB 3.2 Gen 1(5Gbps)
Estándares Industriales	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0: retrocompatibilidad con USB 2.0/1.1 del puerto del concentrador
ID del Conjunto de Chips	DisplayLink - DL-3700

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	5 Gbps (USB 3.0) <br / >2 Gbps (Ethernet; dúplex completo)
Resolución Analógica Máxima	2048x1152 (VGA)
Resolución Digital Máxima	2048x1152 (HDMI)
Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Compatibilidad con UASP	Sí
Redes Compatibles	10/100/1000 Mbps
MDIX Automático	Sí
Soporte Full Duplex	Sí

Conector(es)

Tipo(s) de Conector(es)	1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps) 1 - HDMI (19 pines) 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) 1 - RJ-45 1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)
-------------------------	--

Software

Compatibilidad OS	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11 macOS 10.11 - 10.12, 10.14 - 10.15, 11.0, 12.0, 13.0,
-------------------	---

14.0, 15.0

Chrome OS™ v55+

Observaciones /
Requisitos

Requerimientos del Sistema y Cables Sistema de ordenador equipado con USB, con puerto USB 3.0 o USB-C (mediante adaptador) disponible.

Nota Solo se puede utilizar una sola fuente de vídeo a la vez, ya sea HDMI® o VGA. Si a cada puerto de salida de vídeo se conecta una pantalla al mismo tiempo, el puerto HDMI® tendrá prioridad

Indicadores

Indicadores LED 1 - Enlace (Verde)
1 - Actividad (Amarillo)

Requisitos de
Energía

Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB

Requisitos
Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Humedad HR 90%

Características
Físicas

Color Negro
Tipo de Gabinete Plástico
Longitud del Cable 3.7 in [93 mm]
Longitud del Producto 4.9 in [12.5 cm]
Ancho del Producto 2.2 in [5.5 cm]
Altura del Producto 0.7 in [1.7 cm]
Peso del Producto 3.4 oz [97.0 g]

Información de la
Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	5.6 in [14.3 cm]
Ancho de la Caja	6.6 in [16.7 cm]
Altura de la Caja	1.7 in [4.3 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	7.5 oz [212.0 g]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja	1 - Adaptador multipuerto USB 3.0
	1 - Adaptador USB 3.1 USB-C a USB-A (152,4 mm)
	1 - CD de Controladores
	1 - Manual de Instrucciones

Información Acerca
de la Garantía

Warranty	3 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.