

## Adattatore Multiporta USB 3.0 con Cavo USB-C a USB-A - HDMI & VGA - 1xA

Product ID: BNDDKT30CAHV



Grazie al cavo USB-C a USB-A in dotazione, questo adattatore multiporta USB 3.0 è compatibile con i computer laptop sia USB-A che USB-C. Può essere utilizzato come una docking station portatile per espandere la connettività del computer laptop con l'aggiunta di porte HDMI e VGA, una porta USB-A e una porta Gigabit Ethernet.

Soluzione comoda e conveniente per l'uso su larga scala nelle organizzazioni che attualmente utilizzano un mix di computer laptop USB-A e USB-C, l'adattatore multiporta USB-A e USB-C combina due prodotti:

Un adattatore multiporta USB 3.0 (USB3SMDOCKHV) con cavo a scomparsa da collegare alla porta USB-A del computer laptop

Un cavo adattatore USB-C a USB-A da 152 mm (USB31CAADP) da collegare ai computer laptop più recenti dotati di porta USB-C

Questo adattatore multiporta USB consente di usufruire di un'uscita video flessibile. È possibile estendere il display del computer laptop con il collegamento a un monitor o a un proiettore HDMI (2048x1152p) o VGA (2048x1152p) per eseguire presentazioni o configurare una workstation.

Il computer laptop USB-A o USB-C si trasforma in una workstation completa, con la possibilità di collegare ad esso un'unità flash, un mouse o un'altra periferica. L'adattatore multiporta aggiunge anche una connessione di rete cablata grazie alla porta GbE, la soluzione ideale per le aree prive di Wi-Fi.

Ogni componente del prodotto BNDDKT30CAHV è coperto da un propria garanzia StarTech.com che varia da 2 a 3 anni e in più dal supporto tecnico gratuito a vita.

### Certifications, Reports and Compatibility





## Applications

- Trasformazione di un computer laptop USB-A o USB-C in una workstation portatile
- Collegamento di un computer laptop a un monitor HDMI o VGA esterno per eseguire presentazioni
- Utilizzo del TV HDMI di una stanza d'hotel come secondo display quando si viaggia
- Possibilità di accedere a una rete Gigabit cablata con un computer laptop

## Features

- Consente di collegare un computer laptop USB-A o USB-C a un monitor HDMI o VGA
- L'adattatore multiporta USB 3.0 include un cavo adattatore USB-C a USB-A
- Cavo integrato a scomparsa per una migliore portabilità e gestione cavi
- È possibile collegare un'unità flash, un mouse o un altro dispositivo con la porta USB 3.0 Type-A
- Consente di aggiungere una connessione di rete cablata grazie alla porta Gigabit Ethernet RJ45

Hardware	Warranty	3 Years
	Supporto di 4K	No
	Porta(e) di ricarica rapida	No
	Display supportati	1
	Tipo bus	USB 3.0
	Standard del settore	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
	ID chipset	USB 3.0 - La porta dell'hub supporta la retrocompatibilità con USB 2.0/1.1 DisplayLink - DL-3700
Prestazioni	Massima velocità di trasferimento dati	5 Gbps (USB 3.0) <br / >2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
	Risoluzioni analogiche massime	2048x1152 (VGA) 2048x1152 (HDMI)
	Risoluzioni digitali massime	USB 3.0 - 5 Gbit/s
	Tipo e velocità	Yes
	Supporto UASP	10/100/1000 Mbps
	Reti compatibili	Yes
	Auto MDIX	Yes

Supporto modalità Full  
Duplex

Connettore/i	Tipo/i connettori	USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)
	Tipo/i connettori	HDMI (19 pin)
	Tipo/i connettori	VGA (15 pin, High Density D-Sub)
	Tipo/i connettori	RJ-45
	Tipo/i connettori	USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)
Software	Compatibilità con sistemi operativi	Windows? 7, 8, 8.1, 10
		macOS 10.11 - 10.12, 10.14 - 10.15
		Chrome OS? da v55 in poi
Note/requisiti speciali	Requisiti di sistema e cavi	Sistema informatico abilitato per USB con porta USB 3.0 o porta USB-C disponibile (mediante adattatore).
	Nota	È possibile utilizzare una sola uscita video alla volta, HDMI® o VGA. Se un display è collegato a ciascuna porta di uscita video contemporaneamente, la porta HDMI® ha la priorità
Indicatori	Indicatori LED	Connessione (verde)
	Indicatori LED	Attività (giallo)
Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso	USB-Powered
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Umidità	90% RH
Caratteristiche fisiche	Colore	Black
	Tipo enclosure	Plastic
	Lunghezza cavo	3.7 in [93 mm]
	Lunghezza prodotto	4.9 in [1.2 cm]
	Larghezza prodotto	2.2 in [55.000 mm]
	Altezza prodotto	0.7 in [17.000 mm]

	Peso prodotto	3.4 oz [97.000 g]
Informazioni confezione	Package Length	5.6 in [1.4 cm]
	Package Width	6.6 in [1.7 cm]
	Package Height	1.7 in [43.000 mm]
	Peso spedizione (confezione)	7.5 oz [212.000 g]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	Adattatore multiporta USB 3.0
	Incluso nella confezione	CD con i driver
	Incluso nella confezione	Manuale di istruzioni
	Incluso nella confezione	Adattatore USB 3.1 USB-C a USB-A (152,4 mm)

\*Product appearance and specifications are subject to change without notice.

