

USB 3.0 multiport adapter + USB-C naar USB-A kabel - HDMI & VGA - 1x USB-A

Productcode: BNDDKT30CAHV



Deze USB 3.0 multiport adapter kan zowel met een USB-A als een USB-C laptop gebruikt worden, met de USB-C naar A adapterkabel die meegeleverd wordt. Dit draagbare docking station is ook prima geschikt om de connectiviteit van uw laptop uit te breiden, door toevoeging van HDMI en VGA poorten, één USB-A poort en een gigabit Ethernet poort.

Deze USB-A en USB-C multiport adapter is een kosteneffectieve oplossing voor grootschalig gebruik in organisaties die momenteel een mix van USB-A en USB-C laptops gebruiken, dankzij de combinatie van twee producten:


Een USB 3.0 multiport adapter (USB3SMDOCKHV) met geïntegreerde kabel die op de USB-A poort van uw laptop kan worden aangesloten

Een 15,2 cm USB-C naar USB-A adapterkabel (USB31CAADP) die op nieuwere, met een USB-C poort uitgeruste laptops kan worden aangesloten

Geniet van flexibele videoweergave met deze USB multiport adapter. U kunt het scherm van uw laptop uitbreiden door aansluiting op een HDMI (2048x1152p) of VGA (2048x1152p) scherm of projector, om presentaties te geven of een werkstation te creëren.

Verander uw USB-A of USB-C laptop in een volledig werkstation. Sluit een flash drive, muis of ander randapparaat aan op uw laptop. De multiport adapter voegt ook een vaste netwerkverbinding toe via de GbE poort en is daarmee ideaal voor plekken zonder wifi.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Verander uw USB-A of USB-C laptop in een mobiel werkstation
- Sluit uw laptop aan op een extern HDMI- of VGA-scherf om presentaties te geven
- Gebruik een HDMI tv in een hotelkamer als tweede scherm als u op reis bent
- Voeg een vaste gigabit netwerkverbinding toe aan uw laptop

Eigenschappen

- Sluit uw USB-A of USB-C laptop aan op een HDMI- of VGA-scherf
- Bij de USB 3.0 multiport adapter wordt een USB-C naar A adapterkabel geleverd
- Geïntegreerde kabel voor verbeterd kabelmanagement en mobiliteit
- Sluit een flash drive, muis of ander apparaat aan via de USB 3.0 Type-A poort
- Voeg vaste netwerkverbinding toe met de Gigabit Ethernet RJ45-poort

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
4K ondersteuning	Nee
Snellaadpoort(en)	Nee
Ondersteunde schermen	1
Bus type	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)

Industriestandaarden	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 hub-poort is neerwaarts compatibel met USB 2.0/1.1
Chipsetcode	DisplayLink - DL-3700

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbps (USB 3.0) <br / > 2 Gbps (Ethernet; full-duplex)
Maximale analoge resoluties	2048x1152 (VGA)
Maximale digitale resoluties	2048x1152 (HDMI)
Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP ondersteuning	Ja
Compatibele netwerken	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Ja
Full duplex ondersteuning	Ja

Connector(en)

Type connector(en)	1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps) 1 - HDMI (19-polig) 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) 1 - RJ-45 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
--------------------	--

Software

Besturingssystemen	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11 macOS 10.11 - 10.12, 10.14 - 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0 Chrome OS™ v55+
--------------------	---

Speciale
opmerkingen /
vereisten

Systeem- en kabelvereisten	Met USB uitgevoerd computersysteem met beschikbare USB 3.0 poort of USB-C poort (met gebruik van adapter).
Notitie	Tegelijkertijd kan slechts één video-uitgang worden gebruikt, HDMI® of VGA. Als een scherm tegelijkertijd op elke video-uitgangspoort wordt aangesloten, heeft de HDMI®-poort de hoogste prioriteit

Indicatoren

LED-indicatoren	1 - Verbinding (groen)
	1 - Activiteit (geel)

Voeding

Voedingsbron	Gevoed via USB
--------------	----------------

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Vochtigheid	90% rel. luchtvochtigheid

Fysieke
eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Kunststof
Kabellengte	3.7 in [93 mm]
Lengte product	4.9 in [12.5 cm]
Breedte product	2.2 in [5.5 cm]
Hoogte product	0.7 in [1.7 cm]
Gewicht product	3.4 oz [97.0 g]

Verpakkingsinfor-
matie

Verpakkingsaantal	1
-------------------	---

Lengte Verpakking	5.6 in [14.3 cm]
Package Width	6.6 in [16.7 cm]
Package Height	1.7 in [4.3 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	7.5 oz [212.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - USB 3.0 multiport adapter
	1 - USB 3.1 USB-C naar USB-A adapter (152,4 mm)
	1 - Driver-CD
	1 - handleiding

Garantiebepalingen

Warranty	3 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.