

Panel Ciego de Relleno 1U para Gabinetes Racks de Servidores - Sin herramientas - Paquete de 10

ID del Producto: BLANKP10



Este paquete de 10 unidades de paneles de relleno 1U le puede ayudar a mejorar el aspecto y la circulación de aire de su rack de servidores de 19 pulgadas, compatible con EIA-310.

Estos paneles de relleno para racks crean un aspecto ordenado y profesional, ya que los cables y espacios vacíos del rack quedan cubiertos, para una mejor organización de la sala de servidores.

Para una instalación más sencilla y rápida, este panel de relleno tiene un diseño que no requiere herramientas, ya que se engancha fácilmente a un rack de servidores estándar de 19 pulgadas (con perforaciones cuadradas de montaje), lo cual supone un ahorro de tiempo y esfuerzos.

El panel de relleno tiene un diseño sin ventilación que ayuda a guiar el flujo del aire hacia la parte trasera del equipo instalado en su rack, en lugar de que circule a través de espacios no utilizados. Esto le ayuda a expulsar el calor debido al funcionamiento del equipo instalado en su rack, con el fin de mantener una temperatura óptima.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Cubra espacios vacíos entre equipos instalados en racks y armarios de servidores

- Contribuya a guiar el flujo del aire hacia la parte posterior de su rack, en lugar de pasar entre el equipo instalado en su rack

Características

- Con este panel ciego para rack creará un aspecto ordenado y profesional al cubrir el espacio del rack no utilizado
- Instale esta tapa ciega para rack sin ninguna complicación gracias a un diseño que no requiere herramientas
- Este panel ciego para rack favorece la refrigeración pasiva dentro de su rack, ya que redirige el flujo de aire
- Se incluyen 10 paneles ciegos para abarcar hasta 10U de espacio de rack
- Los paneles 1U se montan en cualquier rack de servidores de 19 pulgadas que cumpla con la norma EIA-310

Hardware

Política de Garantía	5 Years
Altura U	1U
Estándares Industriales	EIA RS310-D
Opciones de Montaje	Front Mount (Square Mounting Holes)

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Producto	19.0 in [48.2 cm]
Ancho del Producto	1.7 in [4.2 cm]
Altura del Producto	1.2 in [3.0 cm]
Peso del Producto	3.7 oz [104.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	10
----------------------	----

Longitud de la Caja	8.3 in [21.1 cm]
Ancho de la Caja	20.4 in [51.9 cm]
Altura de la Caja	5.8 in [14.7 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	4.3 lb [2.0 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	10 - Paneles de relleno
---------------------	-------------------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.