

Station d'accueil USB 3.0 avec câble USB Type-A vers Type-C inclus - HDMI ou VGA

N° de produit: BNDDKT30CAHV



Cet adaptateur multiport USB 3.0 est livré avec un câble adaptateur USB-C vers USB-A, vous permettant ainsi de l'utiliser avec un ordinateur portable USB-A ou USB-C. Utilisez-le comme station d'accueil PC portable pour étendre la connectivité de votre ordinateur portable, en ajoutant des ports HDMI et VGA, un port USB-A et un port Gigabit Ethernet.

Cette combinaison d'un adaptateur multiport USB-A et USB-C offre une solution économique pour une utilisation à grande échelle dans les organisations utilisant d'ordinateurs portables USB-A et USB-C via une combinaison de deux produits :


Un adaptateur multiport USB 3.0 (USB3SMDOCKHV) avec un câble rétractable qui se connecte au port USB-A de votre ordinateur portable

Un câble adaptateur USB-C vers USB-A de 15,2 cm (USB31CAADP) qui se connecte aux nouveaux ordinateurs portables équipés d'un port USB-C

Profitez d'une sortie vidéo flexible avec cet adaptateur multiport USB. Vous pouvez étendre l'affichage de votre ordinateur portable en le connectant à un écran ou vidéoprojecteur HDMI (2048 x 1152p) ou VGA (2048 x1152 p) pour organiser des présentations ou installer un poste de travail.

Transformez votre ordinateur portable USB-A ou USB-C en poste de travail complet. Connectez une clé USB, une souris ou tout autre périphérique à votre ordinateur portable. L'adaptateur multiport ajoute également une connectivité réseau filaire avec le port GbE, ce qui le rend idéal dans les zones sans Wi-Fi.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Transformez votre ordinateur portable USB-A ou USB-C en un poste de travail portatif
- Connectez votre ordinateur portable à un écran externe HDMI ou VGA pour effectuer vos présentations
- Utilisez un téléviseur HDMI dans une chambre d'hôtel comme deuxième écran lorsque vous voyagez
- Ajoutez un accès réseau Gigabit filaire à votre ordinateur portable

Spécifications techniques

- Connectez votre ordinateur portable USB-A ou USB-C à un moniteur HDMI ou VGA
- L'adaptateur multiport USB 3.0 comprend un câble adaptateur USB-C vers USB-A
- Le câble rétractable intégré offre une meilleure gestion des câbles et augmente la portabilité
- Connectez une clé USB, une souris ou un autre périphérique avec le port USB 3.0 Type A
- Ajoutez une connectivité réseau câblée avec le port RJ45 Gigabit Ethernet

Matériel

Politique de garantie	3 Years
Prise en charge 4K	Non
Port(s) à charge rapide	Non
Écrans pris en charge	1
Type de bus	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)

Normes de l'industrie	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Port de hub rétrocompatible USB 2.0/1.1
ID du chipset	DisplayLink - DL-3700

Performance

Vitesse max. de transfert de données	5 Gbit/s (USB 3.0) <br / > 2 Gbit/s (Ethernet ; Duplex intégral)
Résolutions analogiques max.	2048x1152 (VGA)
Résolutions numériques max.	2048 x 1152 (HDMI)
Type et débit	USB 3.0 - 5 Gb/s
Prise en charge UASP	Oui
Réseaux compatibles	10/100/1000 Mbps
MDIX auto	Oui
Prise en charge duplex complet	Oui

Connecteur(s)

Types de connecteur	1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps) 1 - HDMI (19 broches) 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) 1 - RJ-45 1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)
---------------------	--

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11 macOS 10.11 - 10.12, 10.14 - 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0 Chrome OS™ v55+
--------------------------------------	---

Notes spéciales /

Configuration

Configurations du système et du câblage	Système informatique compatible USB avec port USB 3.0 ou port USB-C disponibles (avec adaptateur).
Remarque	Une seule sortie vidéo peut être utilisée à la fois, HDMI® ou VGA. Si un écran est connecté à chaque sortie vidéo en même temps, le port HDMI® aura la priorité

Indicateurs

Indicateurs lumineux	1 - Liaison (vert)
	1 - Activité (jaune)

Alimentation

Source d'alimentation	Alimentation par USB
-----------------------	----------------------

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Humidité	Humidité relative de 90 %

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Plastique
Longueur de câble	3.7 in [93 mm]
Longueur du produit	4.9 in [12.5 cm]
Largeur du produit	2.2 in [5.5 cm]
Hauteur du produit	0.7 in [1.7 cm]
Poids du produit	3.4 oz [97.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
---------------------	---

Longueur du Paquet	5.6 in [14.3 cm]
Package Width	6.6 in [16.7 cm]
Package Height	1.7 in [4.3 cm]
Poids brut	7.5 oz [212.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur multiport USB 3.0
	1 - Adaptateur USB 3.1 USB-C vers USB-A (15,2 cm)
	1 - CD de pilote
	1 - Manuel d'instruction

Informations de garantie

Warranty	3 Ans
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis