

USB 3.0-multiportadapter + USB-C till USB-A-kabel - HDMI och VGA - 1xA

Produkt ID: BNDDKT30CAHV



Denna USB 3.0-multiportadapter levereras med en USB-C till A-adapterkabel, så du kan använda den med en bärbar dator med antingen USB-A eller USB-C. Använd den som en bärbar dockningsstation för att utöka anslutningarna till din bärbara dator, genom att lägga till HDMI- och VGA-portar, en USB-A-port och en Gigabit Ethernet-port.

Denna multiportadapter med en kombination av USB-A- och USB-C-portar är en kostnadseffektiv lösning för storskalig användning i organisationer som för närvarande använder en mix av bärbara datorer med USB-A och USB-C genom en kombination av två produkter:


En USB 3.0-multiportadapter (USB3SMDOCKHV) med dold kabel som ansluter till din bärbara dators USB-A-port

En USB-C till en USB-A-adapterkabel på 152 mm (USB31CAADP) som ansluts till nyare bärbara datorer med USB-C-port

Njut av en flexibel videoutgång med denna USB-multiportadapter. Förstora bilden från din bärbara dator genom att ansluta en HDMI- (2048x1152p) eller VGA-skärm eller -projektor (2048x1152p) för presentationer eller upprätta en arbetsstation.

Omvandla din bärbara dator med USB-A eller USB-C till en fullskalig arbetsstation. Anslut ett USB-minne, mus eller annan kringutrustning till din bärbara dator. Multiportadaptern tillför även trådbunden nätverksanslutning med GbE-porten, vilket gör den perfekt i områden utan WiFi.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Förvandla din bärbara dator med USB-A eller USB-C till en bärbar arbetsstation
- Anslut din bärbara dator till en extern HDMI- eller VGA-bildskärm när du håller i presentationer
- Använd en tv med HDMI-port på hotellrummet när du reser
- Tillför trådbunden Gigabit-nätverksåtkomst till din bärbara dator

Funktioner

- Anslut din bärbara dator med USB-A eller USB-C till en HDMI- eller VGA-bildskärm
- USB 3.0-multiportadaptorn inkluderar en USB-C- till A-adapterkabel
- Inbyggd dold kabel för bättre kabelhantering och bärbarhet
- Anslut ett USB-minne, en mus eller annan enhet med USB 3.0 Type A-porten
- Tillför trådbunden nätverksanslutning med Gigabit Ethernet RJ45-porten

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
4K-stöd	Nej
Snabbladdningsport(ar)	Nej
Skärmstöd	1
Busstyp	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

Industristandarder	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Hubbport stöder bakåtkompatibilitet med USB 2.0/1.1
Chipset-ID	DisplayLink - DL-3700

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	5 Gbps (USB 3.0) <br / > 2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
Maximal analog upplösning	2048x1152 (VGA)
Maximal digital upplösning	2048x1152 (HDMI)
Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP-stöd	Ja
Kompatibla nätverk	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Ja
Stöd för full-duplex	Ja

Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps) 1 - HDMI (19-stifts) 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) 1 - RJ-45 1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)
----------------	--

Mjukvara

OS-kompatibilitet	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11 macOS 10.11 - 10.12, 10.14 - 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0 Chrome OS™ v55+
-------------------	---

Särskilda anmärkningar/krav

System- och kabelkrav	USB-kompatibelt datorsystem med tillgänglig USB 3.0-port eller USB-C-port (med adapter).
Obs.	Endast en videoutgång kan användas i taget, HDMI® eller VGA. Om en skärm är ansluten till båda videoutgångarna samtidigt prioriteras HDMI®-porten

Indikatorer

LED-indikatorer	1 - Länk (grön)
	1 - Aktivitet (gul)

Ström

Strömkälla	Strömförsörjd via USB
------------	-----------------------

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Luftfuktighet	90% RH

Utseende

Färg	Svart
Kabinettyp	Av plast
Kabellängd	3.7 in [93 mm]
Produktlängd	4.9 in [12.5 cm]
Produktbredd	2.2 in [5.5 cm]
Produkthöjd	0.7 in [1.7 cm]
Produktvikt	3.4 oz [97.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	5.6 in [14.3 cm]
Paketets bredd	6.6 in [16.7 cm]
Paketets höjd	1.7 in [4.3 cm]

Fraktvikt (förpackning) 7.5 oz [212.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - USB 3.0-multiportadapter
	1 - USB 3.1 USB-C till USB-A-adapter (152,4 mm)
	1 - Drivrutin CD
	1 - Instruktionsbok

Warranty
Information

Warranty	3 År
----------	------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.