Adaptador USB-C Multipuertos con Puntero Láser Inalámbrico de Presentaciones

ID del Producto: BNDDKTCHVPRS

Este práctico paquete combina los productos DKT30CHV y PRESREMOTE

de StarTech.com, equipados con un puntero de láser. Ahora es posible crear una estación de trabajo permanente o temporal prácticamente donde quiera que vaya y realizar presentaciones en cualquier sala de juntas o de conferencias.

Este versátil adaptador multipuerto USB-C para ordenador portátil facilita la creación de una estación de trabajo cuando más la necesite. Incluye puertos HDMI y VGA, de manera que resulte fácil la conexión de un monitor HDMI 4K o VGA de definición estándar.

La instalación se lleva a cabo de manera rápida y fácil, con compatibilidad a nivel nativo con la mayoría de los sistemas operativos. Además, el adaptador integra un puerto Ethernet Gigabit y un puerto adicional USB 3.0, de manera que se pueda acceder a una red con cable, o conectar un periférico USB adicional a su ordenador portátil.

El puerto USB-C de su ordenador portátil debe ser compatible con el modo Alt (alternativo) de DisplayPort.

El mando a distancia para presentaciones tiene un diseño elegante y ergonómico, con alcance de hasta 27 metros, e incluye las baterías requeridas, junto con un estuche de transporte. El receptor USB es compatible con controladores HID genéricos, lo que garantiza que funcionará con prácticamente cualquier ordenador Mac o Windows.

Con un puntero láser incorporado, el mando a distancia para presentaciones le permite guiar la atención de su audiencia hacia la información esencial del contenido de su pantalla. Es perfecto para presentaciones de PowerPoint, sitios web o cualquier otro documento que desee compartir con su audiencia.

El juego de accesorios BNDDKTCNVPRS está respaldado por StarTech.com con una garantía de dos años, y por soporte técnico gratuito de por vida. Nuestro experto Equipo de Asesores Técnicos es

multilingüe y está localizado en nuestras oficinas principales.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• Trabajadores que viajan o se desplazan

• Educadores y planteles educativos

Características

• El paquete de replicador de puertos incluye un adaptador compacto multipuerto USB-C y un mando a distancia inalámbrico para presentaciones

• El adaptador multipuerto USB-C es compatible con pantallas VGA o 4K HDMI, más un puerto Ethernet y un puerto USB 3.0

• El mando a distancia inalámbrico para presentaciones que se incluye tiene un rango de alcance de hasta 27 metros

• Le ofrece a trabajadores que viajan o se desplazan fuera de la oficina las herramientas de conectividad esenciales que se necesitan para realizar presentaciones eficaces en salas de juntas o de conferencias

Hardware		
	Política de Garantía	3 Years
	Compatibilidad con 4K	Sí
	Puerto(s) de carga rápida	No

Pantallas compatibles	1
Tipo de Bus	USB-C
Estándares Industriales	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
	USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0 y 1.1
ID del Conjunto de Chips	Cypress - CYPD2122
	Cypress - CYUSB3314
	STMicroelectronics - STDP2650
	Chrontel - CH7517
	ASIX - AX88179

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	5 Gbps (USB 3.0) <br / >2 Gbps (Ethernet; dúplex completo)
Resolución Analógica Máxima	2048 x 1280p - 30Hz (VGA)
Resolución Digital Máxima	3840 x 2160p - 30Hz (HDMI) También compatible con resoluciones más bajas.
Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Compatibilidad con UASP	Sí
Redes Compatibles	10/100/1000 Mbps
MDIX Automático	Sí
Soporte Full Duplex	Sí
Especificaciones Generales	Interfaz de control remoto: USB
	Máxima distancia de control remoto: 27m
	Longitud de onda de control remoto: 650+20mm
	Potencia óptica de control remoto: 1mW

		Banda inalámbrica de control remoto: 2,4Ghz
		Alimentación por control remoto: Alimentación con batería
		Humedad de control remoto: HR de 30%~80%
		Temperatura de funcionamiento de control remoto: 5 a 45
		Temperatura de almacenamiento de control remoto: 5 a 45
		Color de control remoto: Negro
		Garantía de control remoto: 2 años
Conector(es)		
	Tipo(s) de Conector(es)	1 - USB 3.2 Type-C (24 pines, Gen 1, 5Gbps)
		1 - HDMI (19 pines)
		1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
		1 - RJ-45
		1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)
Software		
	Compatibilidad OS	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11
		macOS 10.10 a 10.15, 11.3, y superior
		Chrome OS™
Observaciones / Requisitos		
	Requerimientos del Sistema y Cables	Ordenador portátil anfitrión con un puerto USB-C disponible (para garantizar total funcionalidad, el puerto USB-C del ordenador portátil debe ser compatible con el modo Alt (alternativo) de DisplayPort).
	Nota	En el caso de sistemas anfitrión MacBook que utilicen el sistema operativo macOS 10.12, para que este producto funcione se requiere la versión 10.12.6 o posterior
		No todos los puertos USB-C son compatibles con la funcionalidad de la norma USB Type-C. Compruebe que

		el puerto USB-C de su ordenador portátil es compatible con el modo Alt (alternativo) de DisplayPort. Solo se puede utilizar una salida de vídeo a la vez (HDMI o VGA). Si hay dos pantallas conectadas, el puerto HDMI tiene prioridad. Para obtener una resolución 4K x 2K (4K también se conoce como 4K x 2K), se requiere una pantalla con capacidad 4K. USB 3.0 es también conocido como USB 3.1 Gen 1; este estándar de conectividad ofrece velocidades de hasta 5Gbps. El control remoto es un producto láser clase 2 El puerto USB-C de su anfitrión debe ser compatible con el modo Alt (alternativo) de DisplayPort
Requisitos de Energía		
	Fuente de alimentación	Alimentado por USB
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
	Humedad	HR 5~95% (sin condensación)
Características Físicas		
	Color	Negro
	Longitud del Producto	4.5 in [11.4 cm]
	Ancho del Producto	2.1 in [5.4 cm]
	Altura del Producto	0.7 in [1.7 cm]
	Peso del Producto	6.8 oz [192.0 g]
Información de la Caja		
	Cantidad de Paquetes	1

	Longitud de la Caja	8.8 in [22.3 cm]
	Ancho de la Caja	5.0 in [12.6 cm]
	Altura de la Caja	1.3 in [3.4 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	11.6 oz [329.0 g]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Adaptador Multipuerto USB-C para Portátiles (DKT30CHV)
		1 - Mando de Presentaciones (PRESREMOTE)
		2 - Pilas AAA (PRESREMOTE)
		1 - Maletín de Transporte (PRESREMOTE)
		2 - Manuales de Instrucciones (DKT30CHV/PRESREMOTE)
Información Acerca de la Garantía		
	Warranty	3 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.