

Zit-sta bureau met monitor arm - 89cm breed werkblad - scherm tot 30"

Productcode: BNDSTSLGPVT



Deze zit sta bureau converter met een monitor arm in de vorm van een stang helpt uw productiviteit en comfort te verbeteren. Deze ergonomische bureau-oplossing bevat twee producten: de ruime zit-sta-werkplek (ARMSTSLG) en de enkele monitorsteun (ARMPIVOT), die twee monitors tot 30" ondersteunen. De monitorsteun biedt een uitgebreide hoogteverstelling langs de stang en kantelt voor een optimaal zicht. <img alt="Afbeelding van het zit-sta-werkplek met een 30" monitor=" data-bbox="111 495 220 522"/> bevestigd"=""

data-cke-saved-src="//sgcdn.startech.com/005329/media/ProductPhotos/BNDSTSLGPVT.2.jpg" src="//sgcdn.startech.com/005329/media/ProductPhotos/BNDSTSLGPVT.2.jpg" style="border-width: 0px; border-style: solid;">

Met één handeling kunt u uw positie veranderen, naar zitten of staan of omgekeerd, en zo de juiste bewegingsbalans aanhouden doorheen de dag. Het in de hoogte verstelbare workstation met zit-sta-bureau heeft een gasveer die het gemakkelijk maakt om uw werkoppervlak tot 40 cm naar boven en beneden te brengen op de door u gewenste hoogte (in plaats van ingestelde hoogte opties). U kunt ook de spanning aanpassen, zodat u nog gemakkelijker de hoogte kunt instellen.

De bijgeleverde monitorsteun biedt een 30,2 cm lange steunstang, die een veel groter hoogteverstelbereik biedt dan een typische monitorstandaard. Verander uw kijkhoek door +90/-15° te kantelen. De monitorsteun ondersteunt ook de schermrotatie van liggend naar staand.

Plaats eenvoudigweg de zit-sta-bureau-converter op uw bestaande bureau (minimum 66 cm diep). Maak daarna de monitorsteun vast met het doorvoergat en de bijgeleverde hardware voor de doorvoergat-bevestiging.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



## Toepassingen

- Creëer een zit-sta-werkplek met één monitor voor gebruik in bedrijven, instellingen of thuishkantoren
- Installeer ergonomische bureauoplossingen en bespaar tegelijk kosten door bestaande bureaus en werkplekken te gebruiken

## Eigenschappen

- Plaats het zit-sta-werkplek op uw bestaande bureau om een ergonomische sta-bureau te creëren met een ruim 0,9 m breed werkoppervlak
- Met een hendel te bedienen gasveer voor gemakkelijke hoogteverstelling (max. verstellingsbereik: 40 cm)
- Enkele monitorsteun ondersteunt een monitor tot 30"
- Arm biedt breed bereik aan hoogteverstelling langs de stang tot 30,2 cm
- Monitor arm biedt +90/-15° kantelen en 360° rotatie rondom de steunstang
- Minimumafmetingen: 66 cm D x 88,9 cm B
- Zit-sta-werkplek biedt een hoogwaardige constructie met een basis, houder en werkblad van staal en samengesteld hout
- Recht omhoog en omlaag beweging zorgt voor een stabiel werkstation zonder kantelgevaar

---

### Hardware

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Garantiebeleid               | 2 Years           |
| Wandmonteerbaar              | Nee               |
| Kabelbeheer                  | Ja                |
| Scharnierend                 | Ja                |
| Aantal ondersteunde schermen | 1                 |
| Montage-opties               | Doorvoergatbeugel |

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| VESA<br>gatenpatroon(/-patron<br>en) | 75x75 mm   |
|                                      | 100x100 mm |

## Prestaties

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Algemene specificaties           | Hoogteverstellingsbereik van zit-sta-werkstation: 399 mm<br/> Bereik van hoogteverstelling van monitorarm: tot 302 mm<br/> Maximale gewichtsbelasting van het werkblad: 12,7 kg<br/> Gewichtsbelasting van het werkblad met monitor arm voor één beeldscherm: 10,7 kg |
| Draagvermogen                    | 24.3 lb [11 kg]                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Weight Capacity of Keyboard Tray | 5.1 lb [2.3 kg]                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Maximale schermgrootte           | 30in                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Hoogte verstelling               | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kantelen                         | +90° / -15°                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Zwenken / draaien                | 360° rondom de steunstang                                                                                                                                                                                                                                             |
| Schermmrotatie                   | 360°                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Fysieke eigenschappen

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Kleur               | Zwart                       |
| Type behuizing      | Steel, MDF Wood and Plastic |
| Keyboard Tray Width | 26.8 in [680 mm]            |
| Keyboard Tray Depth | 10.4 in [265 mm]            |
| Lengte product      | 26.4 in [67.0 cm]           |
| Breedte product     | 35.0 in [88.9 cm]           |
| Hoogte product      | 6.3 in [16.0 cm]            |
| Gewicht product     | 44.2 lb [20.1 kg]           |

## Verpakkingsinform

atie

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Verpakkingsaantal           | 1                 |
| Lengte Verpakking           | 0.0 in [0.0 mm]   |
| Package Width               | 0.0 in [0.0 mm]   |
| Package Height              | 0.0 in [0.0 mm]   |
| Verzendgewicht<br>(verpakt) | 54.4 lb [24.7 kg] |

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.