

Anslutningsbox till konferensbord för A/V - 4K

Produkt ID: BOX4HDECP2



Konferensbordets anslutningsbox för A/V installeras i bordet eller talarstolen för att ge laddning via A/V-, nätverks- och USB-anslutning i ditt styrelserum, din hörsal eller ditt klassrum. Boxen gör det enkelt att ansluta bärbara datorer med HDMI, DisplayPort och VGA till rummets stora HDMI-skärm, och ger LAN- och USB-anslutning för laddning av USB-enheter. Boxen tillhandahåller även viss kabelhantering för styrelserummet genom att dölja anslutningskablar i bordet.

Bordsboxen gör det möjligt för presentatörer i konferensrummet att enkelt dela skärmen på sin bärbara dator på rummets stora bildskärm eller projektor, med upplösningar som stöds på upp till 4K 30Hz.

Det är möjligt att dela video från i stort sett alla slags bärbara datorer, eftersom bordsboxen stöder HDMI-, VGA- och DisplayPort-ingångar och automatiskt sänder den senast anslutna ingången till HDMI-skärmen.

Bordsboxen gör det möjligt för besökare i ditt konferensrum att ladda sin iPhone, iPad, smarttelefon eller surfplatta, och den har tre USB-laddningsportar. Boxen har även en Ethernet-genomgångsport för säker trådbunden anslutning i rum där Wi-Fi® inte är tillgängligt.

Styrelserummets anslutningsbox har en yta i aluminium som kompletterar ditt utrymme. Den dolda panelen eliminerar stök genom att diskret täcka över anslutningsportarna när de inte används.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Installera i bord eller talarstolar
- Använd för presentationer eller videokonferenser
- Dela video för att samarbeta i kontorsmiljöer
- Dela videokonferensprogramvara med hela rummet

Funktioner

- Samarbeta enkelt genom att ansluta din bärbara dator med HDMI, VGA eller DisplayPort till konferensrummets HDMI-bildskärm från en enda åtkomstpunkt
- Ladda din telefon eller surfplatta med tre tillgängliga USB-laddningsportar
- Tillför stil och teknisk sofistikerad till konferensrummet eller hörsalen genom att integrera en A/V-anslutningsbox i bordet med en uppfällbar panel som döljer portarna när de inte används
- Tillhandahåll säker, trådbunden nätverksanslutning till styrelserummets bord med en Ethernet-genomgångsport
- Växla snabbt mellan vilken bärbar datorskärm som ska delas automatiskt med A/V-växling
- TAA-kompatibel

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Active or Passive Adapter	Aktiv
	Passiv
AV-ingång	VGA
	3,5 mm audio
	HDMI
	DisplayPort
AV-utgång	HDMI

Audio	Ja
USB-passthrough	Nej

Prestanda

Video Revision	HDMI 1.4
	DisplayPort 1.2
Maximal kabellängd	50.0 ft [15.2 m]
Maximal analog upplösning	1920 x 1200 60Hz
Maximal digital upplösning	3840x2160 (4K) 30Hz
Stödda upplösningar	3840x2160 (4K) 30Hz (HDMI and DP Inputs Only)
	2560x1600 60Hz (HDMI and DP Inputs Only)
	1920x1200 60Hz (Maximum VGA Input)
	1920x1080 (1080p) 60Hz
	1280x720 (720p) 60Hz
	**Lower resolutions and refresh rates, not stated but below the maximum, may also be supported
Bredd-/höjdförhållande	16:9
Stöd för widescreen	Ja

Kontakt(er)

Connector A	1 - HDMI (19-stifts)
	1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub)
	1 - 3.5 mm minijack (3-polig)
	1 - RJ-45
	3 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)
	1 - DisplayPort (20-stifts)
Connector B	1 - HDMI (19-stifts)

1 - RJ-45

Särskilda anmärkningar/krav

Obs.	VGA (ingång) till HDMI (utgång) - HDMI-utgångsporten är aktiv DisplayPort (ingång) till HDMI (utgång) - HDMI-utgångsporten är aktiv HDMI (ingång) till HDMI (utgång) - HDMI-utgångsporten passiv
------	---

Ström

Strömkälla	AC-adapter medföljer
Inspänning	100 - 240 AC
Utpänning	12V DC
Utström	2A
Kontakttyp	N
Strömförbrukning	24

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet	10 % till 85 % (icke-kondenserande)

Utseende

Färg	Silver
Produktlängd	6.7 in [17.0 cm]
Produktbredd	3.9 in [10.0 cm]
Produkthöjd	3.9 in [9.8 cm]
Produktvikt	3.7 lb [1.7 kg]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	9.3 in [23.5 cm]

Package Width	7.4 in [18.9 cm]
Paketets höjd	6.3 in [15.9 cm]
Fraktvikt (förpackning)	3.8 lb [1.7 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - Konferensbordslåda
	1 - universell strömadapter (NA/JP, EU, UK, ANZ)
	1 - utskärningsmall
	2 - Monteringsfästen
	1 - fäste för kabelband
	2 - skruvar för kabelband
	1 - snabbstartsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.