

## Kit adaptateur de montage de disque dur ou SSD 2,5" dans baie 3,5" - Support de montage

N° de produit: BRACKET25SAT



Le kit de support de fixation BRACKET25SAT pour disque dur SATA permet d'installer un disque dur (HDD) ou un lecteur à état solide (SSD) SATA 2,5 pouces dans une seule baie de 3,5 pouces, ce qui vous permet d'augmenter sensiblement la performance de votre ordinateur de bureau en ajoutant la vitesse d'un lecteur SSD de 2,5 pouces.

Pour faciliter l'installation, le kit de montage de disque dur comprend les câbles de données SATA et d'alimentation nécessaires pour votre disque SATA. De plus, le support peut prendre en charge les lecteurs IDE moyennant l'utilisation de notre câble adaptateur pour disque dur IDE de 2,5 pouces à 3,5 pouces (IDE4044).

Fait d'acier massif, le kit BRACKET25SAT bénéficie de la garantie à vie StarTech.com et de l'assistance technique à vie gratuite.

## Certifications, rapports et compatibilité

### Applications

- Ajoutez la performance des SSD de 2,5 pouces à votre ordinateur de bureau
- Permet d'installer un disque dur SATA 2,5 pouces d'un ordinateur portable dans une baie inutilisée 3,5 pouces d'un châssis d'ordinateur de bureau
- Permet de transformer un disque SATA 2,5 pouces en une unité de stockage supplémentaire pour un ordinateur de bureau

- Migrez vos données d'un disque d'ordinateur portable de 2,5 pouces vers votre ordinateur de bureau

## Spécifications techniques

- Support de montage robuste en métal
- Inclut un câble adaptateur SATA + alimentation 22 broches vers SATA 7 broches et LP4 4 broches distinct

---

### Matériel

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Politique de garantie | 2 Years |
| Taille du disque      | 2.5in   |
| Disques compatibles   | SATA    |

---

### Connecteur(s)

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Connecteurs de disque | Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches)  |
| Connecteurs hôte      | LP4 (4 broches ; alimentation de grands disques de type Molex)<br><br>SATA (7 broches , données) |

---

### Caractéristiques physiques

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Couleur             | Argent          |
| Type de boîtier     | Acier           |
| Longueur du produit | 3.9 in [100 mm] |
| Largeur du produit  | 3.9 in [98 mm]  |
| Hauteur du produit  | 0.4 in [10 mm]  |
| Poids du produit    | 3.9 oz [110 g]  |

---

### Informations d'emballage

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Package Length | 8.9 in [22.5 cm] |
| Package Width  | 4.9 in [12.5 cm] |



|                |                |
|----------------|----------------|
| Package Height | 0.8 in [20 mm] |
| Poids brut     | 4.1 oz [115 g] |

---

Contenu du paquet

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Inclus dans le paquet | Support de fixation 3,5 pouces             |
|                       | Câble adaptateur d'alimentation/de données |
|                       | Ensemble de vis                            |

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

