高解像度VGAケーブル 7.6m 3.5㎜ステレオミニプラグ付き

製品ID: MXTHQMM25A

7.6m高解像度VGA延長ケーブル（オーディオ対応）。VGAで最高のビデオ品質を提供します。VGAビデオカードとモニタ間のビデオ、サウンドカードと外付けオーディオ機器間の音声の両方に対応するシングルケーブルソリューションです。

音声にも対応する本製品は、高品質なオス-オスVGA同軸ケーブルを使用しており、非同軸ケーブルのビデオ接続にありがちな「ゴースト」や不鮮明な画像を発生させません。また、コネクタ終端にフェライトコアを使用しており、優れたEMI干渉保護機能を提供します。

認証、レポート、互換性

RoHS Compliant

用途

・ケーブル一本でビデオと音声両方を接続

・高解像度VGAモニタに最適（1920x1200以上）

製品の特長

・鮮明な画像を実現する3重同軸+ツイストペア線

・輝度が高く鮮明な映像をVGAモニタで再現する75Ωインピーダンス

・応力緩和性を備えたモールドコネクタ

・電波障害を排除するフェライトコア

	保証に関する方針	Lifetime
	導体数	15
	コネクタメッキ	ニッケル
	ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル
	ケーブル遮蔽タイプ	2重シールド（編組＋アルミ箔）
	ファイア定格	CMG定格（汎用）
	フェライト数	2
	規制認可	UL2919
性能		
	インピーダンス	75 オーム
コネクタ		
	コネクタA	1 – 3.5mmステレオミニ（3極）
		1 – VGA（高密度D-Sub）[15ピン]
	コネクタB	1 – 3.5mmステレオミニ（3極）
		1 – VGA（高密度D-Sub）[15ピン]
環境条件		
	動作温度	0 to 60 ° C
	保存温度	-20 to 80 ° C
	湿度	0～80%相対湿度
物理的特徴		
	色	ブラック
	コネクタタイプ	ストレート
	ワイヤゲージ	28 AWG
	ケーブル長さ	7.6 m [25.0 ft]
	製品縦	7.6 m [25.0 ft]
	製品重量	839 g [29.6 oz]
パッケージ情報		
	パッケージ数量	1
	パッケージ縦	32.5 cm [12.8 in]
	パッケージ横	25 cm [9.8 in]

	パッケージ高さ	44 mm [1.7 in]
	工場出荷時（パッケージ）重量	859 g [30.3 oz]
箱に含まれているもの		
	パッケージ内容	1 - 7.6m 高解像度VGAモニタケーブル オーディオ対応HD15 オス・オス

＊製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。