

SATA HDD用2.5インチ – 3.5インチ ドライブベイ変換マウンタ キット

製品ID: BRACKET25SAT



2.5インチSATA

ハードドライブ(HDD)またはソリッドステートドライブ(SSD)を3.5インチマウントベイに設置する変換マウンタキット。2.5インチSSDのスピードでデスクトップ マシンの性能を大幅に高めることができます。

本HDDマウンタキットにはSATAドライブに必須のSATAデータおよび電源ケーブルが付属しており、設置に手間がかかりません。さらに、StarTech.com 製2.5インチ~3.5インチIDE HDDケーブルアダプタ(IDE4044)を使用する場合、本製品はIDEドライブにも対応します。

本BRACKET25SATはソリッドスチール構造となっており、StarTech.comでは永久保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

認証、レポート、互換性



用途

- 既存のデスクトップコンピュータに2.5インチHDDの性能を追加
- ノートパソコン用2.5インチSATA HDDをデスクトップ3.5インチベイで使用
- 使用していない2.5インチSATA HDDをデスクトップコンピュータの追加ストレージとして使用
- ノートパソコンの2.5インチドライブからデスクトップコンピュータにデータを移行

製品の特長

- 頑丈な金属製の取り付け金具
- 7ピンSATAと4ピンペリフェラル電源のアダプタケーブルを分離する22ピンSATAデータ/電源用コネクタを同梱

- **BROAD COMPATIBILITY:** This 2.5in HDD / SDD mount is compatible with 3.5in SATA drives of any capacity or file format
- **DRIVE HEIGHT RANGE:** This 2.5 inch SSD / HDD mounting bracket supports 2.5in drives up to 12.7mm in height
- **THE IT PRO'S CHOICE:** Designed and built for IT Professionals, this 2.5in to 3.5in hard drive mounting bracket is backed for 2 years, including free lifetime 24/5 multi-lingual assistance

ハードウェア

保証に関する方針	2 Years
ドライブサイズ	2.5インチ - ドライブサイズ
ドライブタイプ	SATA

コネクタ

ドライブコネクタ	1 - SATAデータ&電源 [7+15ピン]
ホストコネクタ	1 - ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)
	1 - SATA(データ)[7ピン]

物理的特徴

色	シルバー
エンクロージャタイプ	スチール
製品縦	10.0 cm [3.9 in]
製品横	9.8 cm [3.9 in]
製品高さ	1.0 cm [0.4 in]
製品重量	110.0 g [3.9 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	13.6 cm [5.4 in]
パッケージ横	12.6 cm [5.0 in]
パッケージ高さ	2.8 cm [1.1 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	116.0 g [4.1 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - 3.5インチ 取り付け金具
	1 - データ/電源アダプタケーブル
	1 - ネジキット

Warranty Information

Warranty

整備品2年保証

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。

