Câble VGA coaxial de 25 m HD15 pour écran haute résolution - M/M

Nº de produit: MXTMMHQ25M

Le câble VGA haute résolution MXTMMHQ25M (25 mètres) est conçu pour donner la meilleure qualité vidéo qui soit sur votre écran VGA et convient parfaitement aux applications haute résolution de 1920 x 1200 et plus.

Ce câble vidéo VGA coaxial durable (HD15 vers HD15) élimine les images fantômes et floues propres aux câbles non coaxiaux et assure une protection supérieure contre les interférences EMI en ayant recours aux tores magnétiques situés près des extrémités du connecteur.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

• Remplacez un câble d'écran VGA usé ou manquant par ce câble VGA coaxial de qualité supérieure

• Prend en charge des écrans VGA haute résolution (1920x1200)

• Permet d'établir une connexion entre un écran VGA haute résolution et un ordinateur de bureau/commutateur vidéo plus longue qu'avec un câble de longueur normale

Spécifications techniques

• Câble coaxial triple + torsadé pour un affichage cristallin

• Câble de fabrication durable, avec connecteurs HD15 de qualité supérieure

• Impédance appariée à 75 ohms pour une clarté parfaite et des couleurs éclatantes provenant de votre écran VGA

• Connecteurs VGA de qualité supérieure avec décharge de traction en PVC moulé

Matériel		
	Politique de garantie	Lifetime
	Nombre de conducteurs	14
	Placage du connecteur	Nickel
	Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
	Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
	Résistance au feu	Homologué CMG (usage général)
	Nombre de tores magnétiques	1
Connecteur(s)		
	Connecteur A	1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité)
	Connecteur B	1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité)
Conditions environnementales		
	Température de fonctionnement	0 to 60 °C
	Température de stockage	-20 to 80 °C
	Humidité	Humidité relative de 0 à 80 %
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Noir
	Calibre du fil	28 AWG

	Longueur du produit	82.0 ft [25.0 m]
	Largeur du produit	0.0 in [0.0 mm]
	Hauteur du produit	0.0 in [0.0 mm]
	Poids du produit	4.8 lb [2.2 kg]
Informations d'emballage		
	Quantité par paquet	1
	Longueur du Paquet	18.1 in [46.0 cm]
	Largeur du Paquet	13.8 in [35.0 cm]
	Hauteur du Paquet	4.2 in [10.7 cm]
	Poids brut	5.0 lb [2.3 kg]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - Câble VGA coaxial de 25 m HD15 pour écran haute résolution - M/M
Informations de garantie		
	Warranty	À Vie

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis