Cat6-patchkabel med hakfria RJ45-kontakter – 1 m, röd

Produkt ID: N6PATC1MRD

N6PATC1MRD Cat6-kopplingskabel (1 m) uppfyller eller överskrider alla kategori 6-kabelstandarder för att säkerställa pålitliga gigabit-nätverksanslutningar och har en hållbar röd PVC-kabelmantel som gör att du kan färgkoda dina nätverkskabeldragningar efter behov.

För att garantera långvarig prestanda har denna Cat 6-patchkabel av hög kvalitet en hakfri design som skyddar RJ45-kontakterna och minimerar risken att kabeln fastnar vid installation. Kabeln har även en gjuten dragavlastning i PVC som förhindrar att RJ45-kontakterna viks i skarpa vinklar och reducerar risken för kabelskador.

Få högsta värde av din kabelinvestering med våra Cat 6-kablar, var och en tillverkad av kopparledare av högsta kvalitet.

Garantera högpresterande förmåga från dina krävande Ethernet-tillämpningar, som till exempel power-over-Ethernet, med kablar med 0,25 mm² koppar.

Lita på att våra RJ45-kontakter ger optimal ledningsförmåga och samtidigt eliminerar signalförlöst orsakad av oxidering eller korrosion.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

RoHS Compliant

Användning

- Framtagen för att användas med gigabit-nätverk
- Kopplar från hubb till distributionspanel
- Anslut en arbetsstation till ett vägguttag

Funktioner

- Högkvalitativ 0,25 mm² koppartråd
- ETL-godkänd
- Skydd till RJ45-kontakter
- Tillverkad och testad med omsorg för att bakåtöverhörning (NEXT) ska ligga väl inom godkända gränser
- Färgade huvor så att man kan färgkoda olika avdelningar
- Gjuten dragavlastning hindrar att kabeln böjs i skarpa vinklar vid RJ45-kontakten, vilket i sin tur minskar påfrestningarna på kontaktens spets
- Tillverkad av komponenter med toppkvalitet

Hårdvara		
	Garantipolicy	Lifetime
	Antal ledare	4 pair UTP
	Kontaktplätering	Guld
	Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
	Brandteknisk klass	CMG-klass (General Purpose)
	Kabeltyp	Hakfri
	Kabelstandard	TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B
Prestanda		
	Kabelklassificering	CAT6 - 650 MHz
Kontakt(er)		
	Connector A	1 - RJ-45
	Connector B	1 - RJ-45

Utseende		
	Färg	Röd
	Tråddimension	24 AWG
	Ledningstyp	Tvinnad koppar
	Kabellängd	3.3 ft [1 m]
	Produktlängd	3.3 ft [1.0 m]
	Produktbredd	0.4 in [1.0 cm]
	Produkthöjd	0.5 in [1.2 cm]
	Produktvikt	1.7 oz [47.0 g]
Förpackning		
	Förpackningsantal	1
	Package Length	8.7 in [22.0 cm]
	Package Width	7.9 in [20.0 cm]
	Package Height	0.5 in [12.0 mm]
	Fraktvikt (förpackning)	2.0 oz [57.0 g]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - 1 m röd hakfri Cat6 UTP-patchkabel - ETL-godkänd

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.