


Dubbele 2,5 inch naar 3,5 inch HDD-steun voor SATA harde schijven - 2,5 inch naar 3,5 inch steun met 2 schijven voor montagebay

Productcode: BRACKET25X2



Met de BRACKET25X2-montagebeugelset voor een dubbele harde schijf kunt u twee 2,5" SATA harde schijven (HDD) of solid-state drives (SSD) installeren in één enkele 3,5" montagebay -- dit stelt u in staat de prestaties van uw desktopcomputer te verhogen door het toevoegen van de snelheid van een 2,5" SSD.

Maximaliseer de interne montageruimte van uw computer door het installeren van twee 2,5" harde schijven in dezelfde 3,5" bay. De beugel kan worden gebruikt met SATA harde schijven en solid-state drives

De harde-schijfmontagekit bevat alle benodigde gegevens- en voedingskabels voor beide SATA-schijven, voor een probleemloze installatie. En de beugel kan ook IDE-schijven ondersteunen als de beugel wordt gebruikt met onze 2,5" naar 3,5" IDE harde-schijfkabeladapter (IDE4044).

De BRACKET25X2 heeft een stevige stalen constructie en wordt gedekt door StarTech.com's levenslange garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Voeg de prestatie van 2,5 inch solid-state drives aan uw desktopcomputer toe
- Installeer maximaal twee 2,5" SATA harde schijven in een ongebruikte 3,5" bay in een desktopchassis

- Geef ongebruikte harde schijven van uw laptop een nieuw doel door ze met uw desktopcomputer te laten werken
- Migreer data van een 2,5" laptopstation naar uw desktopcomputer

## Eigenschappen

- Monteer maximaal twee 2,5 inch schijven in één 3,5 inch bay
- Inclusief SATA-gegevens- en voedingskabel
- Massief stalen uitvoering
- Verticale en horizontale schijfmontagegaten

---

### Hardware

|                |          |
|----------------|----------|
| Garantiebeleid | Lifetime |
| Interface      | SATA     |

---

### Fysieke eigenschappen

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type behuizing  | Staal            |
| Lengte product  | 4.6 in [11.6 cm] |
| Breedte product | 4.0 in [10.2 cm] |
| Hoogte product  | 0.9 in [22.0 mm] |
| Gewicht product | 2.6 oz [73.0 g]  |

---

### Verpakkingsinformatie

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Package Length           | 6.5 in [16.5 cm] |
| Package Width            | 5.5 in [14.0 cm] |
| Package Height           | 1.5 in [38.0 mm] |
| Verzendgewicht (verpakt) | 6.7 oz [190.0 g] |

---

### Wat wordt er meegeleverd



|             |  |
|-------------|--|
| Meegeleverd | Dubbele 2,5 inch montagesteun                        |
|             | Schijfmontageschroefset                              |
|             | Platte schroeven en onderleggingen (onderste schijf) |
|             | M3x5mm schroeven (bovenste schijf)                   |
|             | 6-32 schroeven (montage behuizing)                   |
|             | SATA DATA-kabels                                     |
|             | SATA-voeding Y-kabel                                 |
|             | verkorte handleiding                                 |

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

