

4x 2.5" SSD/HDD montagebeugel met koelventilator voor desktop computer of server

Productcode: BRACKET425F



Verhoog de prestatie en dataopslagcapaciteit van uw desktop of verhoog de opslagcapaciteit van uw serverruimte met deze montagesteun set voor vier 2,5 inch solid-state drives of harde schijven.

Met deze schijf montagesteun kunt u vier 2,5 inch SSD's of HDD's in twee 5,25 inch frontbays van uw computer of server toevoegen, waardoor u uw dataopslagcapaciteit kunt uitbreiden. De montagesteunen zijn geschikt voor vele verschillende 2,5 inch SSD's/HDD's in hoogte variërend van 5 tot 15 mm.

Een grote, geïntegreerde ventilator verplaatst de lucht om de opgebouwde warmte te verspreiden en voor optimale bedrijfstemperaturen te zorgen. Bescherming tegen overmatige warmteopbouw zorgt voor maximale levensduur van uw schijven. De ventilator is ook voorzien van een stoffilter, waardoor de montagesteun ideaal is voor industriële of bedrijfsomgevingen.

De montagesteun heeft een stalen frame en is ontworpen voor betrouwbare prestaties en duurzaamheid. De BRACKET425F wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit



## Toepassingen

- Voeg de prestatie en opslagcapaciteit van vier 2,5 inch SSD's/HDD's toe, geïnstalleerd in twee

ongebruikte 5,25 inch bays in uw desktop of server

- Koelventilator met stoffilter maakt de montagesteun bij uitstek geschikt voor industriële of bedrijfsomgevingen
- Geef ongebruikte harde schijven van uw laptop een nieuw doel door ze met uw desktopcomputer te laten werken

## Eigenschappen

- Monteer vier SSD's/HDD's in twee frontbays (5,25 inch) van uw desktop of server
- Ondersteunt 2,5 inch SSD's/HDD's van 5 - 15 mm
- Duurzame montagesteun met stalen frame
- Koelventilator met filter zorgt voor optimale bedrijfstemperaturen

---

### Hardware

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Garantiebeleid               | 2 Years           |
| Ventilator(en)               | Ja                |
| Ventilatoren                 | 1 - 80 mm         |
| Aantal stations              | 4                 |
| Schijfgrootte                | 2.5in             |
| Schijftype                   | SATA & IDE        |
| Schijfinstallatie            | Vast              |
| Aantal 2,5 inch bays         | 4                 |
| Ondersteunde schijfhoogte(n) | 5mm               |
|                              | 7mm               |
|                              | 9.5mm             |
|                              | 12.5mm            |
|                              | 15mm              |
| Lagertype ventilator         | Dubbel kogellager |

|                          |                          |                                          |
|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------|
| Prestaties               |                          |                                          |
|                          | MTBF                     | 50.000 uur                               |
| Connector(en)            |                          |                                          |
|                          | Hostaansluitingen        | 1 - Molex (4-polig, PWM)                 |
| Fysieke eigenschappen    |                          |                                          |
|                          | Kleur                    | Zwart                                    |
|                          | Type behuizing           | Staal en kunststof                       |
|                          | Max. schijfhoogte        | 0.6 in [15 mm]                           |
|                          | Lengte product           | 6.4 in [16.2 cm]                         |
|                          | Breedte product          | 5.9 in [15.0 cm]                         |
|                          | Hoogte product           | 3.3 in [8.5 cm]                          |
|                          | Gewicht product          | 1.1 lb [0.5 kg]                          |
| Verpakkingsinformatie    |                          |                                          |
|                          | Verpakkingsaantal        | 1                                        |
|                          | Lengte Verpakking        | 7.0 in [17.9 cm]                         |
|                          | Package Width            | 6.3 in [16.1 cm]                         |
|                          | Package Height           | 3.4 in [8.7 cm]                          |
|                          | Verzendgewicht (verpakt) | 1.4 lb [0.6 kg]                          |
| Wat wordt er meegeleverd |                          |                                          |
|                          | Meegeleverd              | 1 - SSD-/HDD-montagesteun met ventilator |
|                          |                          | 1 - set montageschroeven                 |
|                          |                          | 1 - Verkorte handleiding                 |

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.