2-poort PCI Express / PCI-E Parallelle Adapter Kaart – IEEE 1284 met Low Profile Bracket

Productcode: PEX2PECP2



De PEX2PECP2 2-poort PCI Express Parallelle Kaart (EPP/ECP/SPP/PS2) voegt twee IEEE 1284 parallelle poorten toe aan uw pc met ondersteuning voor parallelle datacommunicatie bij snelheden tot 1,5 Mbit/s.

Deze snelle 2-poort PCI Express parallelle kaart voegt 2 DB25 parallelle poorten toe, ideaal voor het aansluiten van printers, scanners, geheugenkaartlezers, barcodescanners en nog veel meer. Door het gemak van plug-and-play functionaliteit verloopt het installeren van de parallelle adapterkaart zonder problemen. De PCI-E parallelle kaart wordt geleverd met standaard en low-profile brackets, voor compatibiliteit met kleine vormfactor en geïntegreerde systemen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

RoHS Compliant

Windows 11 | Windows 10 | Windows 8 | Windows 7 | Windows Server 2019 | Windows Server 2016 | Windows Server 2012 | Linux

Toepassingen

• Aansluiten van verschillende parallelle randapparatuur mogelijk, zoals printers, scanners, CD-R/RW-loopwerken, Zip®-drives en geheugenkaartlezers

Eigenschappen

• Ondersteunt Standard Parallel Port (SPP), Enhanced Parallel Port (EPP), Enhanced Capability Port (ECP) en PS/2

• Overdrachtsnelheden tot 1,5 MB/s

• Inclusief standaard en low-profile brackets

Hardware		
	Garantiebeleid	Lifetime
	Poorten	2
	Interface	Parallel
	Bus type	PCI Express
	Kaarttype	Standaard bracket (incl. low profile bracket)
	Poorttype	Geïntegreerd op kaart
	Chipsetcode	ASIX - MCS9865
Prestaties		
	Maximale overdrachtsnelheid	1,5 Mbit/s
Connector(en)		
	Type connector(en)	1 - PCI Express x1
	Externe poorten	2 - DB-25 (25-polig, D-Sub)
Software		
	Besturingssystemen	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11
		Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019, 2022
		Linux 3.5.x en hoger Alleen LTS-versies
Voeding		
	Ingangsspanning	12V DC
	Uitgangsspanning	12V DC

Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 122°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Vochtigheid	5 - 85% rel. luchtvochtigheid (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zwart
	Type behuizing	Staal
	Lengte product	4.8 in [12.1 cm]
	Breedte product	0.7 in [1.9 cm]
	Hoogte product	3.4 in [8.6 cm]
	Gewicht product	1.8 oz [51.0 g]
Verpakkingsinformatie		
	Verpakkingsaantal	1
	Package Length	6.7 in [17.0 cm]
	Package Width	5.7 in [14.4 cm]
	Package Height	1.2 in [3.0 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	6.5 oz [184.0 g]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - 2x Parallelle Poort PCI-E Kaart
		2 - Low-profile brackets
		1 - Driver-CD
		1 - Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.