


Afgeschermd Cat 6a RJ45 Keystone jack-stekker wit - 110 type

Productcode: C6AKEY110WH



De C6AKEY110WH Cat 6a Keystone jack-stekker is ontworpen om in wandplaten, patchpanelen en oppervlakteaansluitboxen te klikken voor een snelle, naadloze installatie.

Deze RJ45 keystone jack-stekker voldoet en overtreft de internationale ISO/IEC 11801-norm en de ANSI/TIA-568-C.2-eisen en biedt de perfecte oplossing voor uw ethernetnetwerken.

Deze Cat6a wandjack-stekker is duurzaam vervaardigd van uitsluitend hoogwaardig materiaal en wordt gedekt door een 2-jarige garantie van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Geschikt voor applicaties die 0,26 - 0,14 mm² solid-state en gevlochten netwerkkabels gebruiken
- 1000BASE-Tx gigabit ethernet-, 100BASE-TX fast ethernet-, 10BASE-T ethernet-toepassingen
- ATM-25/ATM-51/ATM-155-netwerkverbindingen
- 100 VG-AnyLan-netwerkverbindingen
- TR-4/TR-16 Active/TR16 Passive netwerkverbindingen

Eigenschappen

- Brandvertragende (UL 94V0) plastic behuizing
- Ondersteunt Cat6a-netwerkbandbreedtes van 500 MHz
- Voldoet ruimschoots aan de internationale standaard ISO / IEC 11801 en de vereisten van ANSI/TIA-568-C.2
- Kleurgecodeerd voor zowel T568A- als T568B-installaties

Connector(en)

Garantiebeleid	2 Years
Type connector(en)	1 - RJ-45

Fysieke eigenschappen

Kleur	Wit
Lengte product	1.5 in [3.8 cm]
Breedte product	0.8 in [2.1 cm]
Hoogte product	0.6 in [1.6 cm]
Gewicht product	0.4 oz [11.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	4.9 in [12.5 cm]
Package Width	3.5 in [9.0 cm]
Package Height	0.6 in [1.4 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	0.5 oz [13.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - Afgeschermd Cat 6a RJ45 Keystone jack-stekker wit
-------------	---

- 110 type

Garantiebepalinge
n

Warranty

2 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.