

Jack Conector de Pared Módulo Keystone RJ45 Hembra Cat6 de Red 180° - Blanco - Tipo 110

ID del Producto: C6KEY110SWH



El Jack Keystone Cat6, C6KEY110SWH está diseñado para ajustarse a placas de pared, paneles de conexión y cajas de conexión de montaje en superficie ofreciendo un despliegue rápido y sin problemas.

Dado que cumple y supera la norma internacional ISO/IEC 11801 y los requisitos ANSI/TIA-568-C.2, este Jack Keystone RJ45 es la solución perfecta para sus redes Ethernet.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Adecuado para aplicaciones en que se utilicen cables de red estándar y de estado sólido (SS) con alambre trenzado de 0,26 mm² a 0,14 mm²
- Aplicaciones 1000BASE-T Gigabit Ethernet, 100BASE-TX Fast Ethernet, 10BASE-T Ethernet
- Conexiones de red ATM-25/ATM-51/ATM-155
- Conexiones de red 100 VG-AnyLan
- Conexiones de red TR-4/TR-16 Activa/TR16 Pasiva

Características

- El jack de pared ofrece una carcasa de plástico de alto impacto y retardante de llama (UL 94V0)
- Cumple y supera la norma internacional ISO / IEC 11801 y los requisitos ANSI/TIA-568-C.2
- Conectores IDC tipo doble, ubicados a 180° en relación con los puertos RJ45, terminados mediante herramienta de inserción tipo 110
- Codificado por colores para instalaciones T568A y T568B

Conector(es)

Política de Garantía	2 Years
Tipo(s) de Conector(es)	1 - RJ-45

Características Físicas

Color	Blanco
Longitud del Producto	1.4 in [35 mm]
Ancho del Producto	0.7 in [1.7 cm]
Altura del Producto	0.9 in [2.2 cm]
Peso del Producto	0.2 oz [7 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	4.9 in [12.5 cm]
Ancho de la Caja	3.5 in [9.0 cm]
Altura de la Caja	0.6 in [1.4 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	0.3 oz [9.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 1 - Jack Keystone Cat 6 RJ45 180° Blanco - Tipo 110

Información Acerca
de la Garantía

Warranty 2 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.