Scheda Pci Express basso prfilo con 4 porte USB 2.0 ad alta velocità

ID prodotto: PEXUSB4DP



La scheda basso profilo a 4 porte PEXUSB4DP è pensata per il massimo della versatilità e delle prestazioni.

Grazie alla semplice espansione del sistema che permette di collegare periferiche aggiuntive, la scheda PCI Express USB aggiunge 3 slot USB 2.0 esterni e 1 slot USB 2.0 interno con il supporto di velocità di trasferimento dei dati USB 2.0 fino a 480 Mbps e comprende driver certificati WHQL e una semplice installazione plug-and-play.

In grado di adattarsi praticamente a qualsiasi fattore di forma del case del PC, la scheda USB basso profilo comprende una staffa a profilo standard per l'installazione su case con fattore di forma completo.

Certificazioni, report e compatibilità

RoHS Compliant
TAA COMPLIANT
Windows 11
Windows 10
Windows 8
Windows 7
Windows Server 2022
Windows Server 2019
Windows Server 2016
Windows Server 2012
Mac OS Yosemite
Mac OS Mavericks
Linux

Applicazioni

• Consente di aggiungere connettività USB 2.0 a qualsiasi desktop, workstation o server

• Consente di espandere le funzionalità USB 2.0 di un computer con 4 porte aggiuntive, per ulteriori connessioni a dispositivi USB

• Aggiungere una porta USB interna, per collegare dispositivi USB interni o montati su pannello frontale

• Consente il collegamento di dischi rigidi esterni aggiuntivi, unità CD/DVD, lettori MP3, stampanti, scanner, webcam, controller per giochi, fotocamere digitali e così via a un sistema di computer.

Caratteristiche

• 3 porte USB 2.0 esterne e 1 interna

• Conforme a USB 2.0 ad alta velocità, con velocità di trasferimento dei dati fino a 480 Mbps

• Compatibile all'indietro con dispositivi USB 1.0/1.1

• Fornisce un'alimentazione fino a 500 mA per porta con ingresso alimentatore dedicato.

• Compatibile con funzione plug-and-play

• Comprende una staffa di montaggio standard.

Hardware		
	Norme di garanzia	2 Years
	Porte	4
	Interfaccia	USB 2.0
	Tipo bus	PCI Express
	Tipo scheda	Basso profilo (staffa profilo standard incl.)
	Standard del settore	PCI Express corsia singola 2,5 Gb/s
	ID chipset	VIA/VLI - VT6212
		ASMedia ASM1083
Prestazioni		
	Tipo e velocità	USB 2.0 - 480 Mbit/s

Connettore/i		
	Tipo/i connettori	1 - PCI Express x1
	Porte interne	1 - SP4 (4 pin, alimentazione per piccola unità)
		1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
	Porte esterne	3 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
Software		
	Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11
		Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019, 2022
		Mac OS X® 10.6 a 10.10
		Linux 3.5.x e versioni successive Solo Versioni LTS
Note/requisiti speciali		
	Requisiti di sistema e cavi	Computer dotato di PCI Express con uno slot PCI Express x1 o superiore disponibile
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	-0°C to 75°C (32°F to 167°F)
	Temperatura di conservazione	-40°C to 125°C (-40°F to 257°F)
	Umidità	80% RH
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Verde
	Tipo enclosure	Acciaio
	Lunghezza prodotto	3.5 in [9.0 cm]
	Larghezza prodotto	3.1 in [8.0 cm]
	Altezza prodotto	0.8 in [2.0 cm]
	Peso prodotto	1.6 oz [46.0 g]

Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1
	Lunghezza Confezione	6.7 in [17.0 cm]
	Larghezza del Pacco	5.7 in [14.4 cm]
	Altezza del Pacco	1.3 in [3.2 cm]
	Peso spedizione (confezione)	4.2 oz [120.0 g]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Scheda PCI Express USB 2.0
		1 - Staffa profilo completo
		1 - CD con i driver
		1 - Manuale di istruzioni
Informazioni sulla garanzia		
	Warranty	2 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.