

Panneau de brassage à 24 ports Cat6 type 110 montage en rack 1U

N° de produit: C6PANEL24



Le panneau de brassage Cat 6 110 à montage en rack à 24 ports C6PANEL24 dispose d'un code couleur pour les câblages T568A et T568B, fournissant ainsi la solution idéale pour toute application voix ou LAN.

Pour des connexions sans tracas, le tableau de connexion procure des ports Cat 6 droits à terminaison de type 110, facilitant la connexion et la déconnexion des câbles. Le panneau à 24 ports vous permet aussi d'identifier facilement et rapidement les courses de câbles, avec les numéros de port clairement indiqués à l'arrière de chaque port RJ45, et avec une surface de marquage réinscriptible sur chaque port à l'avant du panneau pour une gestion de système efficace.

Avec ses matériaux de très haute qualité, ce panneau de brassage à 24 ports bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Pour une installation dans les racks/armoires de 19 po
- Convient aux applications qui utilisent des câbles réseau standard et à semi-conducteurs de 0,26 mm² à 0,14 mm²
- Applications Gigabit Ethernet 1000BASE-T, Fast Ethernet 100BASE-TX et Ethernet 10BASE-T
- Applications voix, vidéo et autres

Spécifications techniques

- Code couleur pour les installations T568A et T568B
- Terminaisons effectuées à l'aide d'un outil à poinçonner de type 110
- Prise en charge des câbles Cat5e et Cat6
- Surfaces de marquage réinscriptibles pour chaque port
- Satisfait aux normes ANSI/TIA-568-C.2 Catégorie 6, ISO/IEC11801 et EN50173-1

Notes spéciales / Configuration

Politique de garantie	2 Years
Remarque	Contact IDC : Phosphore bronze étamé

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	-10~60°
Humidité	10~65 %

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Longueur du produit	1.3 in [34.0 mm]
Largeur du produit	19.0 in [48.3 cm]
Hauteur du produit	1.7 in [44.0 mm]
Poids du produit	20.5 oz [581.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Package Length	19.3 in [49.0 cm]
Package Width	2.2 in [55.0 mm]



Package Height	1.8 in [45.0 mm]
Poids brut	23.9 oz [678.0 g]

Contenu du
paquet

Inclus dans le paquet	Panneau de brassage Cat 6 110 à montage en rack 1U 24 ports
	Vis M6
	Vis M5

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

