Gigabit-midspan med 1 port - PoE+-injektor - 802.3at och 802.3af

Produkt ID: POEINJ1GW

Denna Gigabit Power over Ethernet-injektor (PoE+) förser en Gigabit PoE-kompatibel enhet med ström- och dataanslutning med hjälp av standard Ethernet-kablage vid avstånd på upp till 100 m.

Denna PoE-midspan är ett kostnadseffektivt alternativ till att uppgradera din befintliga nätverksswitch till en PoE-kapabel modell.

Med denna mångsidiga PoE-injektor kan du ansluta en PoE-driven enhet (PD) till en icke-PoE-nätverksswitch så att du slipper kostnaden och frustrationen med att byta ut din befintliga switch med en PoE-kapabel modell. Den ger upp till 30 W så att du enkelt kan strömförse och få åtkomst till en kraftfull PoE-kompatibel enhet, som till exempel en IP-kamera eller en trådlös åtkomstpunkt (WAP) med hjälp av en traditionell Ethernet-kabel (RJ45) i koppar. Midspan-injektorn gör det enkelt att bygga ut data- och ström-anslutningar till din PoE+-enhet över stora avstånd, även på en avlägsen plats där vanliga eluttag inte är tillgängliga.

Du kan integrera denna kompakta injektor diskret i olika miljöer. Den har ett ytmonterbart hölje som är perfekt för att installera på väggar eller under ett skrivbord men som dessutom är litet för användning på skrivbordsytor.

Med plug-and-play kan du dessutom njuta av snabb och problemfri installation utan att störa ditt arbetsflöde.

Osäker på vilken klass din PoE-enhet är? Gigabit PoE+-injektorn identifierar automatiskt din anslutna PoE-drivna enhets strömbehov och ger lämplig effekt utan att skada din enhet.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

• Idealisk för kraftfulla PoE+-enheter som kräver Gigabit-hastigheter som till exempel PTZ-kameror (Pan, Tilt, Zoom) och Wi-Fi®-åtkomstpunkter (WAP)

• Möjliggör fjärrinstallation av pekskärmar, informationskiosker och telefoner på platser där det inte finns strömanslutningar

• Perfekt för små kontor och hemmakontor samt SMB-situationer, inklusive systemintegrationer och IT-administration

Funktioner

• Anslut, strömförse och använd en Gigabit PoE-driven enhet (PD) enkelt

• Ger upp till 30 W

• Flexibel installation med ett ytmonterbart hölje i skrivbordsstorlek

• Spara pengar genom att använda din befintliga Cat5 eller bättre Ethernet-kabel

• Snabb plug-and-play-installation och användning och ingen konfiguration behövs

• Ger en PoE+-kompatibel (PSE, ström och data) 10/100/1000 Mbps RJ45-port - 802.3at och 802.3af

• Integrerar skärmade RJ45-kontakter

• Identifierar automatiskt den strömförsedda enheten för att ge lämplig mängd ström

Hårdvara		
	Garantipolicy	2 Years
	Portar	1
	Industristandarder	IEEE 802.3af PoE, IEEE 802.3at PoE+
		IEEE 802.3 (10BASE-T), IEEE 802.3u (100BASE-TX), IEEE 802.3ab (1000BASE-T)
Prestanda		
	Maximal	2 Gbps (Full-duplex)

	dataöverföringshastighet	
	Maximal kabellängd	328.0 ft [100 m]
	Allmänna specifikationer	Strömutgång: 48 V DC, 30 W
Kontakt(er)		
	Kontakttyp(er)	2 - RJ-45
Särskilda anmärkningar/krav		
	Patents and Licenses	The following patents are licensed for this product. This list might not be all inclusive. • United States Patent No. 5,406,260 (expired) •United States Patent No. 6,650,622 •United States Patent No. 7,457,250 •United States Patent No. 8,155,012 •United States Patent No. 8,902,760 •United States Patent No. 8,942,107 •United States Patent No. 9,019,838 •United States Patent No. 9,049,019 •United States Patent Application No. 14/695,456 •United States Patent Application No. 14/726,940
	System- och kabelkrav	Om dina anslutna enheter inte uppfyller IEEE 802.3af- eller IEEE 802.3at PoE-standarden kommer POEINJ1GW inte injicera ström till de anslutna enheterna/Ethernet-kablarna
Indikatorer		
	LED-indikatorer	1 - Ström
Ström		
	Power Source	AC-adapter medföljer
	Inspänning	100 - 240 AC
	Inström	1.5A

	Utspänning	55V DC
	Utström	0.6 A
	Polaritet på mittpol	Positiv
	Kontakttyp	M
	Strömförbrukning	33
Miljö		
	Drifttemperatur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
	Luftfuktighet	10~90 % RH icke-kondenserande
Utseende		
	Färg	Svart
	Kabinettyp	Av plast
	Produktlängd	2.8 in [70 mm]
	Produktbredd	2.5 in [6.3 cm]
	Produkthöjd	1.0 in [2.5 cm]
	Produktvikt	1.8 oz [50 g]
Förpackning		
	Förpackningsantal	1
	Package Length	9.1 in [23.2 cm]
	Package Width	7.5 in [19.0 cm]
	Package Height	3.0 in [76 mm]
	Fraktvikt (förpackning)	2.3 lb [1.0 kg]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - Gigabit-midspan
		4 - Skruvar

1 - snabbstartsguide

1 - Strömadapter (EU/UK/ANZ)

---

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.