

Brocade BRSFP-1GECOPR compatibel SFP - 10/100/1000BASE-TX koper optische transceiver - 100 m

Productcode: BRSFP-1GECOPR-ST



De BRSFP-1GECOPR-ST is een Brocade BRSFP-1GECOPR compatibel koper SFP transceiver module die ontworpen, geprogrammeerd, en getest is voor gebruik met Brocade® switches en routers. Dit product levert betrouwbare 1 GbE connectiviteit op via koper kabels, voor 10/100/1000BASE-TX conform netwerken, op een maximale afstand van 100 m.

Technische specificaties:

- Maximale data overdrachtssnelheid: 1 Gbps
- Type: koper
- Verbindingstype: RJ-45 connector
- Maximale overdrachtsafstand: 100 m
- MTBF: 510,469,759 uren
- Stroomverbruik: < 1,0 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): J

Deze SFP koper module is hot-swappable, waardoor upgrades en vernieuwing probleemloos kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

Eigenschappen

- Gegarandeerd 100% compatibiliteit met Brocade BRSFP-1GECOPR
- StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie
- Gebruikt een voordelige alternatieve bekabeling voor glasvezelinstallaties
- Laag energieverbruik wat minder is dan < 1,0 W
- Voldoet aan OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industrienormen

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Compatible Brand	Brocade
Industriestandaarden	IEEE 802.3 1000BASE-T

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	1,25 Gbit/s
Max. overdrachtsafstand	100m [328ft]
Glasvezeltype	Koper
Glasvezelmodus	Full-Duplex
DDM	Nee
Compatibele netwerken	1000 Mbit/s (1 Gbit/s)
MTBF	510,469,759 hours

Fysieke eigenschappen

Lengte product	0.5 in [1.4 cm]
Breedte product	2.7 in [6.8 cm]
Hoogte product	0.5 in [1.4 cm]
Gewicht product	0.5 oz [15 g]

Verpakkingsinformatie

Lengte Verpakking	4.5 in [11.5 cm]
Breedte Verpakking	3.7 in [9.3 cm]
Hoogte Verpakking	1.3 in [3.3 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.8 oz [52.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - SFP-transceiver
-------------	---------------------

Garantiebepalingen

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.