

Jack Keystone Cat 6 180° - Jack a parete Cat6 Ethernet RJ45 bianco - Tipo 110

ID prodotto: C6KEY110SWH



Il jack Keystone Cat6 C6KEY110SWH è progettato per aggancio su piastre a parete, quadri per prese e scatole di connessione superficiali per un utilizzo rapido e senza problemi.

Rispettando e superando i requisiti degli standard internazionali ISO/IEC 11801 e ANSI/TIA-568-C.2, questo jack Keystone RJ45 offre la soluzione perfetta per le reti Ethernet.

Questo jack a parete Cat6 è realizzato per una lunga durata esclusivamente con materiali di prima qualità.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Adatto per applicazioni che utilizzano cavi a stato solido da 0,26 a 0,14 mm² e cavi di rete a treccia
- Applicazioni 1000BASE-T Gigabit Ethernet, 100BASE-TX Fast Ethernet, 10BASE-T Ethernet
- Connessioni di rete ATM-25/ATM-51/ATM-155
- Connessioni di rete 100 VG-AnyLan
- Connessioni di rete TR-4/TR-16 attiva/TR16 passiva

Caratteristiche

- Il jack a parete presenta un alloggiamento in plastica ad alta resistenza, ritardante di fiamma (UL 94V0)
- Soddisfa e supera i requisiti degli standard internazionali ISO/IEC 11801 e ANSI/TIA-568-C.2
- Connettori doppi IDC posti a 180° rispetto alle porte RJ45, terminati utilizzando un utensile di punzonatura del tipo 110
- Codifica a colori per installazioni T568A e T568B

Connettore/i

Norme di garanzia	2 Years
Tipo/i connettori	1 - RJ-45

Caratteristiche fisiche

Colore	Bianco
Lunghezza prodotto	1.4 in [35 mm]
Larghezza prodotto	0.7 in [1.7 cm]
Altezza prodotto	0.9 in [2.2 cm]
Peso prodotto	0.2 oz [7 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	4.9 in [12.5 cm]
Package Width	3.5 in [9.0 cm]
Package Height	0.6 in [1.4 cm]
Peso spedizione (confezione)	0.3 oz [9.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella
confezione

1 - Jack Keystone RJ45 Cat 6 bianco a 180° - Tipo 110

Informazioni sulla
garanzia

Warranty

2 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.