Cable de 1m de Extensión de Alimentación, C14 a C13, 10A 125V, 18AWG, Alargador de Cable de Corriente de Ordenador, IEC-320-C14 a IEC-320-C13, para Fuente de Alimentación, UL

ID del Producto: PXT1001M

El cable de extensión de alimentación para ordenador (1 m), estilo PDU, modelo PXT1001M, incluye un conector (hembra) C13 para ordenador y un conector (macho) C14 de alimentación, y permite la conexión de un servidor a un dispositivo UPS o PDU equipado con C13.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• Prolongue la conexión eléctrica de su servidor a una PDU hasta 1 metro

Características

• CABLE DE ALIMENTACIÓN DE CA: Este cable alargador de alimentación de 1m de 18AWG con conectores IEC 60320 C14 y IEC 60320 C13 es adecuado para el uso en estaciones de trabajo/oficinas domésticas | Clasificado para transportar 125V a 10A

• RENDIMIENTO Y SEGURIDAD: UL62 y UL817 | Conectores de alivio de tensión moldeados para mayor durabilidad | Clasificación de fuego: VW-1 | Cable de extensión de 3 conductores fabricado con

alambre 100% de cobre | Disponible en otras longitudes

• ESPECIFICACIONES: Cable de alimentación de CA de 1m | IEC 60320 C14 a IEC 60320 C13 | 18AWG | 125V 10A (Max) | Tipo de cubierta: SVT | Material de la cubierta: PVC | Negro | Rango de temperatura: 3°C a 60°C | Diámetro exterior del cable: 6,1mm

• COMPATIBILIDAD: El cable de alimentación para PC IEC 60320 C14 funciona con las tomas de corriente para Norteamérica | El conector IEC C13 funciona con la mayoría de los ordenadores de sobremesa, servidores, PDU, SAI, impresoras y más | Cable de repuesto

• LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA INFORMÁTICA: Diseñado y fabricado para los profesionales de la informática, este cable alargador está respaldado de por vida, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita 24/5

Hardware		
	Política de Garantía	Lifetime
	Cantidad de Conductores	3
	Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Conector(es)		
	Conector A	1 - Alimentación IEC 60320 C13
	Conector B	1 - Alimentación IEC 60320 C14
Observaciones / Requisitos		
	Nota	Certificación UL
Requisitos de Energía		
	Tensión de Entrada	125 AC
	Corriente de Entrada	10A
Características Físicas		
	Color	Negro
	Calibre del Conductor	18 AWG
	Longitud del Cable	3.3 ft [1 m]
	Longitud del Producto	39.4 in [100.0 cm]

	Ancho del Producto	1.1 in [2.9 cm]
	Altura del Producto	0.8 in [2.1 cm]
	Peso del Producto	3.8 oz [109.0 g]
Información de la Caja		
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	8.7 in [22.0 cm]
	Ancho de la Caja	7.9 in [20.0 cm]
	Altura de la Caja	0.4 in [1.0 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	4.1 oz [117.0 g]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Cable de extensión de alimentación de ordenador de 1 m - C14 a C13

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.