Cable de 2m de Alimentación en Y para Ordenador, 18AWG, EU Schuko a 2x C13, 10A 250V, Cable de Alimentación de CA de Repuesto, para Impresora, para Monitor, UL

ID del Producto: PXT101YEU2M

Ahorre conexiones en su regleta, su protector de sobrevoltaje o su tomacorriente y obtenga así más enchufes libres para conectar otros dispositivos. Este cable de alimentación C13 le permite conectar dos dispositivos en un solo enchufe de tomacorrientes.

La longitud del cable desde la bifurcación en Y es de 50cm en cada lado, lo cual le ofrece una mayor distancia para la conexión segura de sus dispositivos. Puede alimentar dos monitores o un monitor y un ordenador, o dos conmutadores de un rack, sin que haya tirantez en el cable.

El cable de alimentación C13 ha sido sometido totalmente a pruebas para garantizar el máximo rendimiento.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

RoHS Compliant

Aplicaciones

• Alimente dos dispositivos desde una sola toma de corriente

Características

• CABLE DE ALIMENTACIÓN DE CA: Este cable de alimentación para ordenador flexible de 2m con

enchufe Schuko de la UE y 2 conectores IEC C13 es adecuado para el uso en estaciones de trabajo/oficinas domésticas | Clasificado para transportar 250 V a 10 A

• RENDIMIENTO Y SEGURIDAD: Extremos totalmente moldeados para una mayor durabilidad y conectores aprobados por la VDE | Cable de alimentación de 3 conductores fabricado con alambre de cobre al 100% | Clasificación contra incendios: VW-1 | Certificado CE

• ESPECIFICACIONES: Cable de 2m | Enchufe Schuko UE a 2x IEC60320 C13 | 18AWG (0,75mm2) | 250V 10A (Max) | Clasificación de la cubierta: H05VV-F | Material de la funda: PVC | Color: Negro | Rango de temperatura: 10 a 60 | Diámetro exterior: 6,8mm

• COMPATIBILIDAD: El enchufe Schuko de la UE funciona con tomas de corriente de Europa | El conector IEC C13 funciona con la mayoría de ordenadores de sobremesa, monitores, impresoras, etc. | Cable de alimentación para PC de repuesto

• LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE INFORMÁTICA: Diseñado y fabricado para profesionales de informática, este cable de alimentación está respaldado de por vida, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita 24/5 | Disponible en otras longitudes

Hardware		
	Política de Garantía	Lifetime
	Cantidad de Conductores	3
	Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Conector(es)		
	Conector A	1 - Alimentación CEE 7/7 (Europa)
	Conector B	2 - Alimentación IEC 60320 C13
Requisitos de Energía		
	Tensión de Entrada	250 AC
	Corriente de Entrada	10 A
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Humedad	HR 20~80%

Características Físicas		
	Color	Negro
	Estilo de Conector	Recto
	Calibre del Conductor	0.75mm²
	Longitud del Cable	6.6 ft [2 m]
	Longitud del Producto	6.6 ft [2.0 m]
	Ancho del Producto	2.8 in [7.2 cm]
	Altura del Producto	2.1 in [5.4 cm]
	Peso del Producto	10.8 oz [307.0 g]
Información de la Caja		
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	11.4 in [29.0 cm]
	Ancho de la Caja	5.5 in [14.0 cm]
	Altura de la Caja	2.8 in [7.0 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	11.0 oz [311.0 g]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Cable de Alimentación
Información Acerca de la Garantía		
	Warranty	De Por Vida

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.