30 cm 4-Pin LP4 auf SATA Y-Stromkabel rechts gewinkelt - LP4 zu Serial-ATA Splitter Y-Kabel

Produkt-ID: PYO2LP4LSATR

Das LP4 Molex-auf-einrastendes, rechtsgewinkeltes Dual SATA-Strom-Splitter-Kabel PYO2LP4LSATR ist mit zwei seriellen ATA-Strombuchsen und einem LP4-Stecker versehen und bietet eine zuverlässige Lösung für die Stromversorgung von zwei SATA-Laufwerken über einen einzigen LP4-Anschluss an die Stromversorgung des Computers.

Dieses strapazierfähige, 30 cm lange LP4-auf-SATA Y Adapterkabel ermöglicht den Einbau von Laufwerken an einer beliebigen Stelle im Computergehäuse und spart Ihnen somit die Kosten und die Mühen einer Aufrüstung auf eine Stromversorgung, die mit seriellen ATA-Laufwerken kompatibel ist.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

RoHS Compliant

Anwendungen

• Schließen Sie zwei serielle ATA-Festplatten an einen standardmäßigen Molex-Anschluss an die Stromversorgung an

• Kompatibel mit seriellen ATA-Festplatten, CD-RW-Laufwerken, DVD-ROM-Laufwerken und anderen Geräten

Merkmale

- 1x (LP4)-Stromstecker
- 2x rechtsgewinkelte, einrastende SATA-Strombuchsen
- Bietet 30 cm Kabellänge

Steckverbinder		
	Garantiebestimmungen	Lifetime
	Steckverbinder A	1 - LP4 (4-polig, Molex Large Drive Power)
	Steckverbinder B	2 - SATA-Strom (15-polig)
Physische Eigenschaften		
	Farbe	Black & White
	Steckverbinderart	Rechtsgewinkelt
	Drahtstärke	18 AWG
	Kabellänge	12.0 in [304.8 mm]
	Produktlänge	12.0 in [30.5 cm]
	Produktbreite	1.0 in [2.5 cm]
	Produkthöhe	0.6 in [1.4 cm]
	Produktgewicht	1.2 oz [35.0 g]
Verpackungsinformationen		
	Paketmenge	1
	Paketlänge	8.9 in [22.5 cm]
	Paketbreite	4.9 in [12.5 cm]
	Pakethöhe	0.9 in [2.3 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	1.4 oz [40.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 30 cm Y-Adapterkabel, LP4 auf 2x rechtsgewinkelt, einrastend SATA Strom

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.