Cable de 15m AOC QSFP+ a QSFP+ 40G Compatible con MSA sin Codificar - Fibra Óptica Activa QSFP+ de 40 GbE - Cable Módulo Transceptor/QSFP+ 40 Gbps

ID del Producto: QSFP40GAO15M

El modelo QSFP40GAO15M es un cable QSFP+ (conectable y pequeño con factor de forma cuádruple) por fibra óptica, conforme a las normas MSA, diseñado, programado y probado para su funcionamiento con enrutadores y conmutadores compatibles con 40GbE. Este cable AOC QSFP+ es compatible con las aplicaciones de red Ethernet de 40 Gigabits (4 x 10GbE) conectadas a través de puertos QSFP+. El cable admite el intercambio en caliente, y es de baja latencia y consumo, lo cual facilita las actualizaciones y reemplazos, ya que minimiza las interrupciones de conexión en red.

El cable QSFP+ es más liviano y más flexible que los cables de conexión directa QSFP+, lo cual resulta ideal para instalaciones en espacios estrechos y a través de distancias largas. Diseñado para interconexiones a alta velocidad, resulta ideal para aplicaciones como conexiones de conmutadores de red o conexiones en servidores punto a punto a través de racks.

StarTech.com ofrece una amplia gama de cables de conexión directa y módulos SFP, lo cual le ofrece tanto la funcionalidad, como la fiabilidad que necesita para garantizar un rendimiento de red fiable.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

RoHS Compliant

Aplicaciones

• Uso en aplicaciones de red Ethernet de 40 Gigabits

- Conexiones de conmutadores de red o de servidores punto a punto en rack/a través de rack

Características

- Ofrece conexiones fiables a 40GbE
- Conforme a las normas MSA ("Multi-Source Agreement", acuerdo multifuente) de la industria
- Bajo consumo eléctrico de menos de 1,5W
- Intercambiable en caliente
- Los cables SFP de StarTech.com están avalados por garantía de por vida

Hardware		
	Política de Garantía	Lifetime
	Compatible Brand	MSA Compliant
	Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
	Tipo de Cable	Active Optical Cable
Rendimiento		
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	40Gbps
	Redes Compatibles	40 Gbps
	Consumo de Energía	< 1.5 W (per end)
Conector(es)		
	Conector A	1 - QSFP+
	Conector B	1 - QSFP+
Requisitos de Energía		
	Tensión de Salida	3.3V DC
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Temperatura de	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)

	Almacenamiento	
Características Físicas		
	Longitud del Producto	49.2 ft [15.0 m]
	Ancho del Producto	0.7 in [1.8 cm]
	Altura del Producto	0.5 in [1.3 cm]
	Peso del Producto	7.6 oz [214.0 g]
Información de la Caja		
	Longitud de la Caja	12.8 in [32.5 cm]
	Ancho de la Caja	9.8 in [25.0 cm]
	Altura de la Caja	0.4 in [10.0 mm]
	Peso (de la Caja) del Envío	8.3 oz [236.0 g]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Cable QSFP+

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.