Dell EMC 3CSFP91 Compatibele QSFP+ Module - 40GBASE-ER4 - Single Mode Fiber (SMF) - 40GE Gigabit Ethernet QSFP+ - LC 40 km - 1270nm to 1330nm - DDM

Productcode: QSFP40GER4ES

De QSFP-40G-SR4-AR-ST is een Arista Networks QSFP-40G-SR4 compatibel glasvezel QSFP transceiver module die ontworpen, geprogrammeerd, en getest is voor gebruik met Arista Networks® switches en routers.Dit product levert betrouwbare 40 GbE connectiviteit op via glasvezel kabels, voor 40GBASE-SR4 conform netwerken, op een maximale afstand van 150 m.

Technische specificaties:

• Golflengte: 850nm

• Maximale gegevensoverdrachtssnelheid: 40 Gbps

• Type: multimode

• Verbindingstype: MPO connector

• Maximale overdrachtsafstand: 150 m

• MTBF: 244,610,583 uren

• Stroomverbruik: < 1,0 W

• Digital Diagnostics Monitoring (DDM): J

Deze QSFP glasvezel module is hot-swappable, waardoor upgrades en vernieuwing probleemloos kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen.

Gegarandeerd 100% compatibiliteit met Arista Networks QSFP-40G-SR4

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

Eigenschappen

• 100% Dell EMC 3CSFP91 COMPATIBEL: Ontworpen, geprogrammeerd en getest voor gebruik met compatibele Dell EMC switches en routers voor betrouwbare 40 GbE connectiviteit

• TECHNISCHE SPECIFICATIES: 40GBASE-ER4 | 40 Gbps | single-mode | LC connector | 1270 nm tot 1330 nm | Digital Diagnostic Monitoring (DDM) | afstanden tot 40 km

• GETEST VOOR OEM HOST COMPATIBILITEIT: Hot-swappable in Dell EMC routers en switches; DDM ondersteuning meldt de status van de transceiver aan de meeste SNMP netwerkbeheerprogramma's

• Hot-swappable met glasvezelmodules

• Laag energieverbruik wat minder is dan < 1,6 W

Hardware		
	Garantiebeleid	Lifetime
	Compatible Brand	Dell EMC
	Industriestandaarden	IEEE 802.3ba 40GBASE-ER4Q
Prestaties		
	Maximale overdrachtsnelheid	40.00 Gbps
	Max. overdrachtsafstand	40 km (24.8 mi)
	Glasvezeltype	Single-Mode
	Golflengte	1270nm to 1330nm
	Glasvezelmodus	Full-Duplex

	DDM	Ja
	Compatibele netwerken	40 Gbps
	MTBF	1.400.000 uur
	Vermogensopname	< 3.5W
Connector(en)		
	Connector A	1 - SFP-sleuf
	Connector B	1 - Glasvezel LC duplex
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	0°C - 70°C
	Opslagtemperatuur	-40°C - 85°C
	Vochtigheid	0 - 85%
Fysieke eigenschappen		
	Lengte product	0.5 in [1.4 cm]
	Breedte product	2.3 in [5.8 cm]
	Hoogte product	0.5 in [1.3 cm]
	Gewicht product	1.4 oz [40 g]
Verpakkingsinformatie		
	Package Length	6.2 in [15.8 cm]
	Package Width	3.2 in [8.2 cm]
	Package Height	0.7 in [1.8 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	3.0 oz [84.0 g]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - QSFP+ transceiver

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.