MSA-kompatibel QSFP+-twinaxkabel för direktanslutning - 1 m

Produkt ID: QSFP40GPC1M

QSFP40GPC1M är en MSA-kompatibel QSFP+-kopparkabel för direktanslutning som utformats, programmerats och testats för att fungera med 40G-nätverksdistributioner. Den ger tillförlitlig 40 GbE-anslutning över kopparkabel, vilket gör den till ett kostnadseffektivt alternativ till konfigurationer med fiberoptiska kablar.

Den här passiva twinaxkabeln stöder 40 Gigabit Ethernet-applikationer via QSFP+-portar (Mini-GBIC). Kabeln är hot-swappable, vilket underlättar uppgraderingar och byten genom färre nätverksstörningar.

Den här QSFP+-kopparkabeln är 1 meter lång och framtagen för höghastighetsanslutningar på medellånga avstånd, t.ex. tvärracksnätverksomkopplare eller serveranslutningar.

StarTech.com erbjuder ett brett utbud av SFP-moduler och direktanslutna SFP-kablar, vilket ger dig den bekvämlighet och tillförlitlighet du behöver för att garantera tillförlitlig nätverksprestanda.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Använd för 40Gb Ethernet-nätverksapplikationer
- Punkt-till-punkt-anslutning i rack eller nätverksväxelanslutningar

Funktioner

- Ger tillförlitliga 40 Gbps-anslutningar för 40GBASE-T-kompatibla nätverk
- Använder ett kostnadseffektivt kabelalternativ till fiberoptiska installationer
- Uppfyller eller överträffar OEM-specifikationer och MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
- Låg strömförbrukning, mindre än 0,1 W
- StarTech.coms SFP-kablar täcks av en livstidsgaranti
- Hot-swappable

Hårdvara		
	Garantipolicy	Lifetime
	Compatible Brand	MSA Compliant
	Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
	Kabeltyp	Passive Copper Cable
Prestanda		
	Maximal dataöverföringshastighet	40 Gbps
	Impedans	100 Ohm
	Kompatibla nätverk	40 Gbps
	Strömförbrukning	< 0.1 W (per end)
Kontakt(er)		
	Connector A	1 - QSFP+
	Connector B	1 - QSFP+
Miljö		
	Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Förvaringstemperatur	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)

Utseende		
	Produktlängd	3.3 ft [1.0 m]
	Produktbredd	0.7 in [1.8 cm]
	Produkthöjd	0.5 in [1.3 cm]
	Produktvikt	4.6 oz [130.0 g]
Förpackning		
	Package Length	12.6 in [32.0 cm]
	Package Width	8.1 in [20.7 cm]
	Package Height	0.8 in [2.0 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	5.2 oz [148.0 g]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - QSFP+-kabel

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.