1U 19 inch Serverrack Staal Beugel Verticale Wandmontage

Productcode: RK119WALLV

Het RK119WALLV 1U 19 inch serverrack voor verticale wandmontage biedt een veelzijdige opslagoplossing waarmee u rackapparatuur (netwerkapparaten, stekkerdozen, patchpanelen) verticaal kunt monteren (plat tegen de wand) om ruimte te besparen. Dit TAA-conform product voldoet aan de eisen van de US Federal Trade Agreements Act (TAA), die federale aankopen in de USA volgens het GSA Schedule mogelijk maakt.

De 1U-beugel kan ook horizontaal onder een bureau worden gemonteerd voor een gemakkelijke toegang tot apparatuur direct vanaf uw werkplek. De montagebeugel is perfect voor kleine en thuiskantoren, is robuust uitgevoerd in staal naar de EIA-310-normen voor 19”-racks en bespaart ruimte in omgevingen waar geen plaats is voor standaard serverracks. Het is geschikt voor montage aan vrijwel elke wand/plafond (zoals gipsplaat) en de bevestigingsopeningen liggen precies 16 inch (40,6 cm) uit elkaar.

Meer opslagruimte nodig? StarTech.com levert ook een 2U, 3U en 4U 19” beugel voor wandmontage.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

RoHS Compliant

TAA COMPLIANT

CE

Toepassingen

• Installeer netwerk- en telecommunicatie-apparatuur vlak tegen de wand

• Monteer KVM-switches of werkstations onder een bureau of werkbank om ruimte te besparen

• Ideaal voor kleine en middelgrote bedrijven

Eigenschappen

• 1U WALL MOUNT VERTICAL RACK: Dit patch paneel rack ondersteunt 19" IT/AV/Netwerk/Computer apparatuur van elke diepte - 56.7kg Draagvermogen - EIA-310 en REACH Compliant - Compact wandmonteerbaar ontwerp voor minimaal plaatsgebruik in serverruimte/kast

• GEBRUIKSKLAAR: Dit wandmonteerbaar vertical rack wordt compleet geassembleerd geleverd, inclusief 6x houtschroeven, 4x M5 schroeven en kooimoeren om rack en apparatuur te bevestigen - De montagegaten liggen 40,6cm uit elkaar

• ROBUUST ONTWERP: Deze verticale rack beugel is gebouwd met met massief staal - Dit biedt een stevig en stabiele basis om apparatuur te monteren - De poedercoating en de gelaste binnenhoeken verzekeren een langdurig gebruik en stevigheid

• VEELZIJDIG GEBRUIK: TAA compliant multifunctionele low profile 1U verticale serverrack beugel. Monteer servers, netwerk switches, patch panels of AV apparatuur verticaal voor gemakkelijke toegang tot apparatuur waar een full rack niet wenselijk is

• DE KEUZE VAN DE IT-PRO: Deze wall mount bracket werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware		
	Garantiebeleid	Lifetime
	Wandmonteerbaar	Ja
	Rack type	Met 2 stijlen
	Type frame	Open Frame
	U-hoogte	1U
	Montagerailprofiel	L-Shape
	Mounting Hole Types	Vierkant (voor kooimoer)
	Industriestandaarden	EIA/ECA-310-E
Prestaties		
	Weight Capacity	125.0 lb [56.7 kg]
Speciale opmerkingen /		

vereisten		
	Notitie	Wordt geleverd met 40mm schroeven voor montage op hout, maar voor een ander ondergrond is extra bevestigingsmateriaal vereist.
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zwart
	Construction Material	Staal
Product Measurements		
	Lengte product	5.9 in [15.0 cm]
	Breedte product	19.8 in [50.3 cm]
	Hoogte product	2.3 in [5.9 cm]
	Gewicht product	1.4 lb [0.6 kg]
Verpakkingsinformatie		
	Plat verpakt (montage vereist)	Nee
	Package Length	20.3 in [51.6 cm]
	Package Width	6.9 in [17.6 cm]
	Package Height	3.2 in [8.2 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	2.2 lb [1.0 kg]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - Serverrack/beugel voor verticaal wandmontage
		4 - M5 schroeven
		4 - M5 kooimoeren
		6 - houtschroeven
		1 - Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.