12U 19in Hinged Wall Mount Server Rack Cabinet w/ Vented Glass Door

Productcode: RK1219WALH

This 12U Rack offers a durable solution for mounting valuable server equipment, routers, switches and other networking equipment while saving space and hassle. The sturdy 12U rack features a high quality steel design and a vented, tempered glass door to help keep your rack mount equipment safe and cool.

A suitable addition to any server room, wiring closet, manufacturing area, warehouse or locale where networking equipment requires an added level of protection, the 12U rack accommodates 19" wall mount devices (19" depth) and features a rear-hinged design that makes it easier to access cabling and device ports.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

RoHS Compliant

Toepassingen

• Mounting standard 19 in. networking equipment in exposed or insecure locations

Eigenschappen

• Unique hinged design swings open for easy access to a your equipment

• Cable pass-through at rear of cabinet

- Fan mounts for optional additional cooling
- Sturdy steel design
- Tempered, vented, lockable glass front door
- Removable side panels with lock.

Hardware		
	Garantiebeleid	Lifetime
	Wandmonteerbaar	Ja
	Rack type	Met 4 stijlen
	Type frame	Gesloten kast
	U-hoogte	12U
	Speciale functies	Verstelbare montagerails
		Volledig gemonteerd geleverd
		wandmonteerbaar
	Montagerailprofiel	L-Shape
	Koelopties	Twee optionele ventilatoren: 120 mm
	Mounting Hole Types	Vierkant (voor kooimoer)
	Industriestandaarden	EIA/ECA-310-E
Prestaties		
	Weight Capacity	132.3 lb [60 kg]
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Grijs
	Type voordeur	Staal met glazen raam
	Kenmerken deur voorkant	Beveiligd sleutelslot met omkeerbare en verwijderbare voordeur
	Type zijpaneel	Staal

	Kenmerken zijpanelen	Beveiligd sleutelslot met verwijderbare zijpanelen
	Type achterdeur	Staal
	Kenmerken deur achterkant	Veiligheidsslot met sleutel
Product Measurements		
	Interne breedte	23.4 in [59.5 cm]
	Interne diepte	21.2 in [53.8 cm]
	Lengte product	22.2 in [56.4 cm]
	Breedte product	22.0 in [55.9 cm]
	Hoogte product	25.0 in [63.6 cm]
	Gewicht product	58.0 lb [26.3 kg]
	Maximale montagediepte	15.5 in [39.3 cm]
	Minimale montagediepte	0.5 in [1.2 cm]
Verpakkingsinformatie		
	Plat verpakt (montage vereist)	Nee
	Package Length	26.9 in [68.2 cm]
	Package Width	26.3 in [66.7 cm]
	Package Height	27.0 in [68.6 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	64.0 lb [29.0 kg]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - 12U Server Cabinet
		2 - Sets of Keys

11 - M6 schroeven

11 - M6 kooimoeren

1 - Torx-gereedschap

1 - Inbussleutel

---

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.